

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



EBE - RTU kontroler - Network Ready - ekonomizator - 2H/2C

SE7605B5045

❗ Obustavljeno: 13. 12. 2019.

❗ Kraj radnog veka: 14. 5. 2020.

❗ Discontinued

Osnovne informacije

Ime Proizvoda	SE7000 serije
Kratko Ime Uređaja	SE7600B
Tip Proizvoda Ili Komponente	Sobni kontroler
Primena Uređaja	Niskonaponska krovna jedinica Staging equipment (RTU/HP)
Masa Proizvoda	0,34 kg
Awg Mera (Američki Standard Za Prečnik Žice)	AWG 22...AWG 18
Visina	124,97 mm
Specifične Primene Proizvoda	Grejanje u 2 faze Hlađenje u 2 faze
Širina	86,87 mm
Direktive	89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
Dubina	29,97 mm
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-0...50 °C
Segment Tržišta	Stambene zgrade
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-30...50 °C
Tačnost Merenja	Temperatura: +/- 0.9 °F, (pri 70 °F tipično kalibrisano)
Sertifikacije Proizvoda	FCC u skladu sa CFR 47 part 15 klasa A CE C-Tick u skladu sa AS/NZS CISPR 22 UL listed file E27734 CCN XPAX UL listed file E27734 CCN XPAX7
Prikazana Informacija	Temperatura: - 40...122 °F
Frekvencija Mreže	50 Hz 60 Hz
Protokol Komunikacionog Porta	Standalone (spreman za mrežu)
Podešavanje Opsega Temperature	4...32 °C grejanje -17 °C po koraku 12...38 °C hlađenje
Podešavanje Opsega Vlažnosti	Odvlaživanje: 30...95 %
Tip Senzora	10 kΩ T2 NTC termistor temperatura
[Us] Nazivni Napon	10...30 V AC 50/60 Hz
Tip Ulaza	Beznaponski kontakt 2

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Struja Izlaza	1 A digitalni izlaz (maksimalni) 3 A digitalni izlaz (pri uključenju) <= 5 mA analogni izlaz
Tip Izlaza	2 xuniverzalno
Napon Izlaza	30 V AC za digitalni izlaz 0...10 V DC za analogni izlaz
Standardi	FCC part 15 subpart B UL 873 CSA C22.2 No 24 ICES-003
Relativna Vlažnost	0...95 % RH, bez kondenzacije
Relativna Vlažnost Za Skladištenje	0...95 % RH, bez kondenzacije
Grupa Proizvoda	EcoStruxure Building Expert
Ekonomajzer	Yes
Kontrola Vlažnosti	No
Pir Poklopac	No
Raspodela	No

Dopunske informacije

Prezentacija Uređaja	Bez poklopca
Nazivna Snaga U Va	2 VA
Unutrašnja Otpornost	>= 2 kOhm
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključak
Operacija Kontakta	5 standardna taster
Petlja Regulacije	za grejanje: podesivi P regulator sa -17 °C (fabričko podešavanje) za hlađenje: podesivi P regulator sa -17 °C (fabričko podešavanje)
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	EcoStruxure Building Expert komunikaciona kartica EcoStruxure Building Expert senzor EcoStruxure Building Expert senzor temperature EcoStruxure Building Expert relej EcoStruxure Building Expert poklopac senzora

Okruženje

Električna Klasa Izolacije	Klasa II
----------------------------	----------

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	500 g