

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zonski kontroler i ventilokonvektori BACnet-rel. vlažnost-univerzalni izlaz-beli

SE8350U0B11

Osnovne informacije

Ime Proizvoda	SE8000 serije
Kratko Ime Uređaja	SE8300
Tip Proizvoda Ili Komponente	Sobni kontroler
Primena Uređaja	Niskonaponski ventilokonvertor
Masa Proizvoda	340 g
Awg Mera (Američki Standard Za Prečnik Žice)	AWG 24...AWG 18
Ciljana Zemlja	Severna Amerika
Visina	120 mm
Širina	86 mm
Rezolucija Temperature	0.1 °C
Odnos Merenja Vlažnosti	Less than 1 % yearly
Direktive	2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/53/EU - direktiva za radio opremu
[In] Nazivna Struja	4 A
Dubina	25 mm
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	0...50 °C
Segment Tržišta	Smeštajni objekti/hotel Male komercijalne zgrade Zgrade Zdravstvene ustanove Nekritični objekti Kancelarije Stambene zgrade Škola
Boja Kućišta	Bela
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-30...50 °C
Tačnost Merenja	Temperatura: +/- 0.5 °C, Vlažnost: +/- 5 %, 20...80 % RH (bez kondenzacije) Vlažnost: +/- 10 %, 10...20 % (bez kondenzacije) Vlažnost: +/- 10 %, 80...90 % (bez kondenzacije)
Prikazana Informacija	Temperatura: - 40...122 °F
Frekvencija Mreže	50 Hz 60 Hz
Protokol Komunikacionog Porta	BACnet MS/TP Modbus RTU
Naponski Ulaz	0...10 V DC

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Podešavanje Opsega Temperature	12...37,5 °C hlađenje 4,5...32 °C grejanje
Kalibracioni Sertifikat	1 pt
Napon Izlaza	24 V AC za relejni izlaz 0...10 V DC za analogni izlaz
Relativna Vlažnost	0...95 %
Struja Izlaza	1 A relejni izlaz 3 A relejni izlaz (pri uključenju) 0.3 A universal output 1.5 A universal output (pri uključenju)
Tip Ulaza	Beznaponski kontakt 2 Analogni 5
Tip Senzora	10 kΩ T2 NTC termistor temperatura RH senzor vlažnost Bulk polymer vlažnost
Tip Izlaza	5 xrelejni izlaz 4 xuniverzalno
[Us] Nazivni Napon	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Standardi	EN/IEC 60730-1 FCC part 15 subpart B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC part 15 subpart C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
Podešavanje Opsega Vlažnosti	30...95 %
Grupa Proizvoda	EcoStruxure Building Expert
Ekonomajzer	Yes
Kontrola Vlažnosti	Yes
Pir Poklopac	No
Raspodela	No

Dopunske informacije

Završna Obrada	Mat
Obrada Površine	Neobrađeno
Dostupna Funkcija	Upravljanje ventilatorom HVAC kontrola Dostupno sa CO2/RH/T Senzor osvetljenja Promene se mogu napraviti direktno preko displeja Funkcija zaključavanja Jednostavno podesivo Ažuriranje firmera putem USB-a

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	21,8 cm
Package 1 Length	6,4 cm
Package 1 Weight	242 g

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
Propis Reach	REACH deklaracija	
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима	
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu	