

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



VarSet orman kompenzacije RE
aut. 022kvar sa prekidačem xxB
400V 50Hz

VLVAW0N03503AA

Cena* bez PDV-a: 446.627,00 RSD

Osnovne informacije

Mrežni Napon	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktivna Snaga	22 kvar
Način Rada	Automatski
Grupa Proizvoda	PowerLogic
Kratko Ime Uređaja	automatic capacitor bank
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kondenzatorska baterija

Dopunske informacije

Nivo Zaprljanosti Mreže	Niska zaprljanost
[Gh/Sn] Mera Zaprljanosti Harmonicima	15...25 %
[Thdu] Total Harmonic Distorsion Of Voltage	3...4 %
Snaga Po Koraku	3 kvar
Sastav Stepena	3 + 6.25 + 12.5
Položaj Priključaka	Donji
Tip Kontrolera	PowerLogic PFC Controller VPL6
Capacitor Technology	PowerLogic PFC Capacitor
Broj Polova	3P
Tolerancija Kapacitivnosti	- 5 % do 10 %
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V
[Uimp] Nazivni Napon Impulsa	6 kV
Maksimalni Dopustivi Napon	1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[Imp] Maksimalna Stalna Struja	Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831 Baterija: 1.43 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2 Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Main Incomer Protection	Zaštitnim prekidačem
Prekidna Moć	Icu 15 kA
Vrsta Zaštite Stepena	Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller Kratki spoj: glavni prekidač
Dostupnost Za Operacije	Prednji deo
Boja	Siva (RAL 7035)
Maximum Weight	57 kg

Visina 650 mm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Širina	450 mm
Dubina	250 mm
Zaštitna Oprema	Pomoćni transformator
Interni Naponski Transformator	400/230 V - 100 VA
Dostupna Funkcija	GenSet kontakt podfrekvencije Kontakt alarma

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61921 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA EAC CE
Lokacija Za Montiranje	U zatvorenom
Ip Stepen Zaštite	U odnosu na okruženje: IP31 U odnosu na sigurnost: IPxx B
Ik Stepen Zaštite	IK10
Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Visina Za Rad	<= 2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...45 °C
Prosečna Temperatura Vazduha U Radu	35 °C (godišnje) 45 °C (tokom 24 časa)

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	82,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	28,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.