

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## viseća upravljačka stanica XAC-A rukohvat - 2 tastera

XACA213

! Obustavljeno: 17. 7. 2020.

! Discontinued

### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa Proizvoda              | Harmony XAC         |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Upravljačka stanica |
| Kratko Ime Uređaja           | XACA konzola        |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upotreba Upravljačke Stanice        | Dvostruko izolovana                                                                                                                                                        |
| Materijal Kućišta                   | Polipropilen                                                                                                                                                               |
| Tip Upravljanja                     | Intuitivno                                                                                                                                                                 |
| Tip Električnog Kola                | Upravljačko kolo                                                                                                                                                           |
| Tip Ormana                          | Kompletno spreman za korišćenje                                                                                                                                            |
| Upotreba Upravljačke Stanice        | Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice                                                                                                                                |
| Sastav Upravljačke Stanice          | 2 tastera sa navlakom                                                                                                                                                      |
| Tip Upravljačkog Tastera            | Prvi taster 2 NO dizanje, sporo<br>Drugi taster 2 NO naniže, sporo                                                                                                         |
| Kompatibilnost Proizvoda            | ZB2BE101 za svaki smer                                                                                                                                                     |
| Mehanička Blokada                   | Sa mehaničkom blokadom                                                                                                                                                     |
| Boja Upravljačke Stanice            | Žuta                                                                                                                                                                       |
| Povezivanje - Priključci            | Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka |
| Standardi                           | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                           |
| Sertifikacija Proizvoda             | CSA<br>UL                                                                                                                                                                  |
| Tretman Zaštite                     | TH                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja  | -25...70 °C                                                                                                                                                                |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                                |
| Otpornost Na Vibracije              | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                           |
| Otpornost Na Udare                  | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                                                                                                                                          |
| Kategorija Prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                                                                                                                             |
| Ip Stepen Zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529                                                                                                                                                 |

**Ik Stepen Zaštite** IK08 conforming to EN 50102  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehanička Trajnost                         | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kablovski Uvod                             | Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Označavanje Koda Kontakta                  | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A                                                                                                                                                                                              |
| [Ithe] Dozvoljena Termička Struja U Ormanu | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [UI] Nazivni Napon Izolacije               | 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operacija Kontakata                        | Sporo isključenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalna Otpornost Kroz Priključke       | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sila U Radu                                | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaštita Od Kratkog Spoja                   | 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazivna Snaga U W                          | 40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Oznaka Priključaka                         | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5 cm    |
| Package 1 Width              | 6,2 cm  |
| Package 1 Length             | 27,8 cm |
| Package 1 Weight             | 362 g   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost   RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| ✓ | Reach Bez Svhc               |    |
| ✓ | Bez Toksičnih Teških Metala  |    |
| ✓ | Bez Žive                     |    |
| ✓ | Informacije O Rohs Izuzecima | Da |

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                         |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |