

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



modul XPSBAE - dvoručna kontrola III A - 115-230 V AC

XPSBAE3920P

❗ Obustavljeno: 13. 9. 2021.

❗ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Preventa Safety automatizacija
Tip Proizvoda Ili Komponente	Preventa sigurnosni modul
Ime Sigurnosnog Modula	XPSBAE
Sigurnosni Modul	Za električni nadzor dvoručne upravljačke stanice
Funkcije Modula	Nadzor dvoručne upravljačke stanice tipa IIIA
Sigurnosni Nivo	Može dostići PL c/kategoriju 1 u skladu sa EN/ISO 13849-1 Može dostići SILCL 1 u skladu sa EN/IEC 62061
Podaci O Sigurnosnoj Pouzdanosti	MTTFd = 55 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1 PFHd = 2.1E-6 1/h u skladu sa EN/IEC 62061
Povezivanje - Priključci	Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² višezični bez kablovskog završetka Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² jednožični bez kablovskog završetka Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² višezični bez kablovskog završetka Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1 mm ² jednožični bez kablovskog završetka
Tip Izlaza	Relej, 1 NO kolo(a), beznaponski
Broj Dodatnih Kola	1 NC
[Us] Nazivni Napon	115...230 V AC - 15...10 %

Dopunske informacije

Vreme Sinhronizacije Između Ulaza	0.5 s
Frekvencija Napajanja	50/60 Hz
Maksimalna Potrošnja U Va	3,3 VA
Tip Zaštite Ulaza	Unutrašnja, elektronska
Broj Ulaza	1 NC + NO
Struja Ulaza	2,5 mA NC 25 mA NO
Kompatibilnost Ulaza	Dvoručna kontrola u skladu sa EN 574

Napon Upravljačkog Kola 24 V DC
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Prekidna Moć	180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz 1800 VA pri uključanju
Prekidna Moć	3 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 20 milisekundi za relejni izlaz
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	5 A
Pripadajući Osigurač	4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 6 A brzi osigurač
Minimalna Izlazna Struja	10 mA za relejni izlaz
Minimalni Izlazni Napon	17 V za relejni izlaz
Maksimalno Vreme Odziva Na Otvoreni Ulaz	20 milisekundi
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulсни Napon	4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60947-5-1 4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa DIN VDE 0110 deo 1
Lokalna Signalizacija	2 LED lampice
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
Masa Proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Standardi	EN 574 tip III A EN 62061 EN/IEC 60947-5-1 EN 60947-01 EN/ISO 13849-1 EN/IEC 60204-1
Sertifikacija Proizvoda	CSA UL TÜV
Ip Stepen Zaštite	IP20 (priključci) u skladu sa EN/IEC 60529 IP40 (orman) u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...55 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-25...75 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	12,4 cm
Package 1 Weight	176 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Bez Pvc	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Dimensions

