


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zeleni svetlosni blok sa montažnim ramom - integrisan LED 12V

ZB4BVJ3

! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Kraj radnog veka: 31. 12. 2022.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kompletno telo/svetleći blok
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Materijal Montažnog Rama	Zamak
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Povezivanje - Priklučci	Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm ² sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm ² bez kablovskog završetka
Svetlosni Izvor	Zaštićeni LED
Baza Sijalice	Integrisan LED
Boja Svetlosnog Izvora	Zelena
[Us] Nazivni Napon	12 V AC/DC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Cad Ukupna Širina	30 mm
Cad Ukupna Visina	47 mm
Cad Ukupna Dubina	37 mm
Opis Priključaka Iso N°1	(X1-X2)PL
Masa Proizvoda	0,054 kg
Moment Pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
Oblik Glave Zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa EN 60947-1
Tip Signalizacije	Trajna
Granice Napona	10...15 V DC 10,2...13,8 V AC
Struja Potrošnje	18 mA
Servisni Vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi Naponski Udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Prezentacija Uređaja	Osnovni delovi uređaja

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Standardi	EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	DNV BV CSA GL UL odobrenje LROS (Lloyds register of shipping)
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost Na Brze Prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost Na Elektromagnetna Polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-2-6 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-2-6
Elektromagnetna Emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Package 1 Weight	54 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	3,4 cm
Package 2 Width	5,6 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	270 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	150
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm

Package 3 Weight	8,632 kg
------------------	----------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH


Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	