

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



crna ugradna/crvena izbočena glava
dvostrukog tastera Ø22 neoznačena

ZB4BW832743

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za svetleći dvostruki taster
Kompatibilnost Proizvoda	Integrisan LED
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Materijal Podnožja	Hromirani metal
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Pravougaona
Tip Glave Uređaja	sa povratkom
Glava Uređaja	1 udubljeni - 1 izbočeni taster - 1 središnja lampica
Obeležavanje Glave	Beli neoznačeni - crveni neoznačeni

Dopunske informacije

Cad Ukupna Širina	28 mm
Cad Ukupna Visina	47 mm
Cad Ukupna Dubina	32 mm
Masa Proizvoda	0,046 kg
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Boja Oznake	Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna Crna oznaka kada je kapica bela
Profil Glave Uređaja	Crna udubljena, neoznačeno Crvena izbočena, neoznačeno
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip Stepen Zaštite	IP40

Ik Stepen Zaštite IK05 conforming to IEC 50102
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	DNV GL BV LROS (Lloyds register of shipping) UL odobrenje CSA
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------