



EVlink Simulator för AC Laddare

E-nummer:
2480273

EVA1SADS

! Utgått den: 8 apr. 2022

EAN-kod: 3606481812728

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	EVlink
Typ Av Produkt Eller Komponent	Simuleringsverktyg

Teknisk data

Jordningssystem	TN TT
Utgångstyp	Uttagsingång T2
Utgångsspänning	400 V AC 50 Hz 3-fas
Mätkategori	Kategori III 300 V
Voltage Test	3.5 kV AC
Kvantitet Per Set	1 st
Höjd	53 mm
Bredd	105 mm
Djup	210 mm
Produktens Vikt	795 g
Färg	Grå

Miljö

Standarder	IEC 61851-1 IEC 61010-1 EN/IEC 60529
Ip-Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass Elektrisk Chock	Klass II
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...45 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...45 °C
Relativ Fuktighet	80 % ingen kondens

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	10 cm
Förpackning 1 Bredd	24 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Djup	36 cm
Förpackning 1 Vikt	1,152 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning		REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv		Kompatibel
		EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina