



Motorskydds brytare 2,5-4A Förp24

GV2P08TQ

! Utgått den: 8 jan. 2021

EAN-kod: 3389110763676

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	TeSys Deca
Produktnamn	TeSys GV2
Typ Av Produkt Eller Komponent	Motorbrytare
Enhetens Korta Namn	GV2P
Enhetsapplikation	Motorskydd
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk

Teknisk data

Antal Poler	3P
Typ Av Nät	AC
Användnings Kategori	Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2 AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1 AC-3e överensstämmer med IEC 60947-4-1
Nätfrekvens	50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
Montering	Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena: Skruvade panel: (med 2 x M4 skruvar)
Motoreffekt Kw	1,1 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz 2,2 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga	100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz 8 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Nominell Kortslutningsbrytförmåga För Service	100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
Manövertyp	Vridhandtag
[In] Märkström	4 A
Termiskt Överströmsrelä, Inställningsområde	2,5...4 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
Magnetiskt Trippström	51 A
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	4 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
Ue Märkspänning	690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Ui] Isolationsspänning	690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
Känslighet Fasfel	Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med IEC 60947-1 § 7-1-6
Effektförlust Per Pol	2,5 W
Mekanisk Livslängd	100000 cycles
Elektrisk Livslängd	100000 cycles för AC-3 vid 415 v In 100000 cycles för AC-3e vid 415 v In
Listad Plikt	Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
Åtdragningsmoment	1,7 N.m - på skruvanslutning
Bredd	45 mm
Höjd	89 mm
Djup	97 mm
Kvantitet Per Set	Sats med 24
Färg	Mörkgrå

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Produktcertifieringar	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA
Ik-Skyddsgrad	IK04
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Klimattålighet	överensstämmer med IACS E10
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...80 °C
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Mekanisk Tålighet	Dämpare: 30 Gn för 11 ms Vibrationer: 5 Gn, 5...150 Hz
Höjd Över Havet	2000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel
	EU RoHS-deklaration

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
	Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
------	--