



Motorskydds brytare, TeSys GV6, vred, termiskt & magnetiskt skydd, 320A 70kA, EverLink anslutning

E-nummer:
3110476GV6P320H

EAN-kod: 3606489915452

Produktdata

Produktområde	TeSys GV6
Produktfamilj	TeSys
Enhetens Korta Namn	GV6P
Produktnamn	TeSys GV6 TeSys Giga
Typ Av Produkt Eller Komponent	Motorbrytare
Enhetsapplikation	Motorskydd
Utlösarteknik	Elektronisk

Teknisk data

Antal Poler	3P
Användnings Kategori	Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
Motoreffekt Kw	132...160 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz 160...200 kW vid 500 V AC 50/60 Hz 200...250 kW vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga	70 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Nominell Kortslutningsbrytförmåga För Service	100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Manövertyp	Direktmonterat vridhandtag
[In] Märkström	320 A vid 65 °C
Magnetiskt Trippström	4800 A
Ue Märkspänning	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	320 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV
Effektförlust Per Pol	19,2 W
Mekanisk Livslängd	15000 cycles
Elektrisk Livslängd	6000 cycles för AC-3 vid 400/415 V In
Maximal Driftfrekvens	25 cyc/h
Listad Plikt	Kontinuerlig
Anslutningsavstånd	45 mm utan spridare

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Anslutningar - Plintar	Skenor Kabelskor
Åtdragningsmoment	50 N.m M10
Mekanisk Tålighet	Vibrationer: 2...13.2 Hz +/- 1 mm överensstämmer med IEC 60068-2-6 Vibrationer: 13.2...100 Hz 0.7 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
Känslighet Fasfel	Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
Höjd	255 mm
Bredd	140 mm
Djup	179 mm
Produktens Vikt	6,5 kg
Färg	Antracit (RAL 7016)
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertifieringar	IECEE CB-schema EAC (pending)
Klimattålighet	överensstämmer med IACS E10
Ik-Skyddsgrad	IK07 överensstämmer med IEC 62262
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...85 °C
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Höjd Över Havet	5000 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	21,400 cm
Förpackning 1 Bredd	15,500 cm
Förpackning 1 Djup	28,100 cm
Förpackning 1 Vikt	5,938 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	2
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	12,520 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut