



Hjälp och signalkontaktblock,
TeSys GV2 & GV3, 1 slutande + 1
brytande signalkontakt,
sidomontage vänster

E-nummer:
3116628 GVAD0110

EAN-kod: 3389110343533

Produktdata

Produktfamilj	TeSys TeSys Deca
Enhetens Korta Namn	GVAD
Typ Av Produkt Eller Komponent	Hjälpkontaktblock
Produktkompatibilitet	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Placering (Vid Montage)	Vänster sida
Hjälpkontakternas Funktion	Felsignal 1 NC
Kontakt Komposition	1 Slutande + 1 Brytande

Teknisk data

[Ui] Isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-1 300 V överensstämmer med UL 508 300 V överensstämmer med CSA C22.2
Ue Märkspänning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	6 A 2,5 A for fel signalering
Mekanisk Livslängd	100000 cycles
Minsta Brytström	5 mA
Minsta Brytspänning	17 V
Skyddstyp	GB2CB... brytare GG säkring 10 A
Klassad Användareffekt I Va	300 VA vid 48 V AC-15 100000 cycles 414 VA vid 690 V AC-15 100000 cycles 500 VA vid 110...127 V AC-15 100000 cycles 500 VA vid 500 V AC-15 100000 cycles 650 VA vid 440 V AC-15 100000 cycles 720 VA vid 230...240 V AC-15 100000 cycles 850 VA vid 380...415 V AC-15 100000 cycles 36 VA vid 24 V AC-14 1000 cycles 48 VA vid 48 V AC-14 1000 cycles 72 VA vid 110...127 V AC-14 1000 cycles

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Klassad Användareffekt I Va	120 W vid 240 V DC-13 100000 cycles 140 W vid 110 V DC-13 100000 cycles 140 W vid 24 V DC-13 100000 cycles 180 W vid 60 V DC-13 100000 cycles 240 W vid 48 V DC-13 100000 cycles 15 W vid 48 V DC-13 1000 cycles 24 W vid 24 V DC-13 1000 cycles 9 W vid 60 V DC-13 1000 cycles
Åtdragningsmoment	1,4 N.m - på skruvanslutning
Höjd	89 mm
Bredd	9,3 mm
Djup	66 mm
Produktens Vikt	0,055 kg
Färg	Mörkgrå

Miljö

Miljökaraktistik	Normal miljö
Produktcertifieringar	UKCA

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,7 cm
Förpackning 1 Bredd	1,5 cm
Förpackning 1 Djup	6,6 cm
Förpackning 1 Vikt	47 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	10,0 cm
Förpackning 2 Bredd	10,2 cm
Förpackning 2 Djup	15,0 cm
Förpackning 2 Vikt	218 g
Förpackningstyp 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	15 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	2,608 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut