

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCU800

Холодильный агрегат 800Вт боковой 230В 50Гц



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	CU
Тип устройства или его аксессуаров	Блок охлаждения
Тип монтажа	Сторона
Тип установки	Внутри помещения
Назначение изделия	Для шкафа
Исполнение выключателя	Винтами
Входное напряжение	230 V 50/60 Гц
Число фаз сети	1 фаза
Мощность охлаждения	820 Вт 50/60 Гц L35-L35 680 Вт 50/60 Гц L35-L50

Дополнительные характеристики


Высота	783 мм
Ширина	348 мм
Глубина	215 мм
[In] номинальный ток	2.6 A
Макс. пусковой ток	10.8 A
Потребляемая мощность, Вт	440 Вт при 50/60 Гц, L35-L35 490 W при 50/60 Гц, L35-L50
Код энергоэффективности	1.9
Способ управления	Электронный контроллер
Диапазон уставок температуры	20...55 °C при 50 Гц 20...50 °C при 60 Hz
Рабочая температура окружающей среды	20..46 °C, внутри оболочки 55 °C, максимальное 20...55 °C при 50 Гц, снаружи оболочки 20...50 °C при 60 Hz, снаружи оболочки
Уровень шума	65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
Давление	25 бар
Воздушный поток	Внутренняя цепь : 330 м ³ /ч при 50/60 Гц Внешняя цепь : 570 м ³ /ч при 50/60 Гц
Масса продукта	27 кг

Тип охлаждающего газа	R134a (0.23 кг)
Тип воздушного фильтра	Дополнительный внешний фильтр контура
Типы реализуемых защит	Тепловая защита : Т 6 А Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
Материал	Сталь
Цвет	Серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/42/EC - машинное оборудование 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Стандарты	EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1
Степень защиты IP	IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529 IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.