

Produktdatablad

Specifikationer



Operatörspanel, Harmony HMI, HMI Display, 15W Touch Smart Display FWXGA

E-nummer:
4509061

HMIDT752

EAN-kod: 3606481203465

Produktdata

Produktområde	Harmony GTU
Typ Av Produkt Eller Komponent	Platt skärm
Terminaltyp	Pekskärm
[Us] Driftspänning	12...24 V DC kraftmatning
Nivåer Matningsspänning	10,8...28,8 V
Effektförbrukning I W	17 W
Stötström	30 A

Teknisk data

Integrerad Anslutningstyp	USB 2.0 typ A USB 2.0 typ mini B
Pekskärmens Upplösning	2048 x 2048
Pixel Upplösning	1366 x 768
Displaystorlek	15.6 inch
Bildförhållande	4:3
Display-Typ	Färg TFT LCD
Displayupplösning	1366 x 768 pixlar FWXGA
Displayfärg	16 miljoner färger
Livslängd Backgrundsbelysning	50000 timmar
Pekskärm	Multi-touch projected capacitive technology (PCT) 50000000 cycles
Tillgänglig Funktion	Ljussensor
Typ Av Kylning	Naturlig konvektion
Typ Av Installation	Inomhusinstallation
Hålbild Mått	396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm
Bredd	414 mm
Höjd	295 mm
Djup	69 mm
Produktens Vikt	5 kg

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP66 frontpanel: IP67 frontpanel:
-------------------	--------------------------------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Nema Kapslingsklass	NEMA 4X frontpanel
Standarder	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 No 213 klass I avdelning 2 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Produktcertifieringar	KC CE RCM CULus UKCA UKEX
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...55 °C överensstämmer med IEC 61131-2
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Relativ Luftfuktighet	10...90 % ingen kondens
Höjd Över Havet	2000 m
Vibrationsbeständighet	3.5 mm konstant amplitud (f = 5...9 Hz) överensstämmer med IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) överensstämmer med IEC 61131-2
Chocktålighet	147 m/s ² överensstämmer med IEC 61131-2
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	17,000 cm
Förpackning 1 Bredd	42,000 cm
Förpackning 1 Djup	52,500 cm
Förpackning 1 Vikt	5,474 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	14
Förpackning 2 Höjd	90,000 cm
Förpackning 2 Bredd	80,000 cm
Förpackning 2 Djup	120,000 cm
Förpackning 2 Vikt	99,836 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)


Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module



- (1) Front
- (2) Left
- (3) Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables



(A) Rotation area of the fastener

(B) Pitch of the center of installation fastener screws

(1) Right

(2) Front


(3) Left

(4) Bottom

(5) Top

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions



Dimensions in mm


A	B	C	R
396 (+1/-0)	277 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
15.59 (+0.04/-0)	10.91 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

