

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSF18680PC

Шкаф SF для PC 1800x600x800



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Расширенная серия	Spacial SF
Применение для устройства	PC-приложения
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Номинальная высота шкафа	1800 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Специальная область применения продукта	Защита компьютерного оборудования
Состав устройства	1 плата кабельного ввода 1 крыша 1 структура 2 боковые панели 1 сплошная дверь для клавиатуры 1 укороченная дверь для дисплея ПК 1 сплошная дверь для принтера 1 задняя дверь 1 сплошная дверь для системного блока

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм
Тип двери	Частичная дверь в передняя сторона Стеклянная часть в передняя сторона Дверь в задняя часть Поворотная дверь в передняя сторона
Количество дверей	1 в задняя часть 4 в передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Плоская накладка с двумя ригелями 5 мм в задняя дверь Плоская накладка с двумя ригелями 3 мм в передняя частичная дверь

Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Ввод кабеля	1 ввод
Количество отделений	4
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съёмные части	Дверь фиксированный винтами для петля Крыша фиксированный винтами для внтури Боковая панель фиксированный винтами для внтури
Материал	Сталь с гальваническим покрытием для кадр Сталь с гальваническим покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для дверь Листовая сталь для панели Сплав zamak для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для пластинка
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 без откидной клавиатуры IP40 с откидной клавиатурой в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---