

Produktdatablad

Specifikationer



Skyddsmodul, MasterPact, Micrologic 5.0 A (LSI) med amperemeter, NT/NW

33072

⚠ Utgått den: 31 dec. 2023

⚠ Kommer att utgå

EAN-kod: 3303430330721

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Styrenhet
Utlösarnamn	Micrologic 5.0 A
Utlösarteknik	Elektronisk
Produktserie Kompatibilitet	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS Masterpact MT PowerPact P-Frame PowerPact R-Frame
Enhetsapplikation	Distribution
Number Of Poles	3P 4P
Antal Skyddade Poler	4t 3t 3t + N/2
Utlösarenhetens Skyddsfunktioner	Selektivt skydd
Skyddstyp	for korttidsskydd for överlastskydd (lång tid) for momentanskydd
Trip Unit Rating	630 A vid 50 °C 800 A vid 50 °C 1000 A vid 50 °C 1250 A vid 50 °C 1600 A vid 50 °C 2000 A vid 50 °C 2500 A vid 50 °C 3200 A vid 50 °C 4000 A vid 50 °C 5000 A vid 50 °C 6300 A vid 50 °C
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fast Utdragbar

Teknisk data

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 justerbara inställningar
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	9 justerbara inställningar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s vid 7.2 x Ir 0,7...24 s vid 6 x Ir 12,5...600 s vid 1.5 x Ir
Termisktminne	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9 justerbara inställningar
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Justerbar
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	9 justerbara inställningar
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In Från
Jordfelsskydd	Utan
Zon Selektiv Föregling Zsi	Med
Lokal Indikering	3 LED (röd)electrical fault: 1 LED (röd)internal error:
Displaytyp	Digital display
Typ Av Mätning	Amperemeter
Datakommunikation	Mätavläsning Skydd och larminställningar

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,6 cm
Förpackning 1 Bredd	8,1 cm
Förpackning 1 Djup	21,6 cm
Förpackning 1 Vikt	248,0 g
Förpackningstyp 2	P06
Antal I Förpackning 2	120
Förpackning 2 Höjd	75,0 cm
Förpackning 2 Bredd	80,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	40,36 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	15
Förpackning 3 Höjd	30,0 cm
Förpackning 3 Bredd	30,0 cm
Förpackning 3 Djup	40,0 cm

Förpackning 3 Vikt	4,17 kg
--------------------	---------

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Pvc-Fri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)