



Energimätare, PowerTag, trådlös kommunikation (ZigBee), 3-pol + N, 63A, för dvärgbrytare typ Acti9, ovansida

E-nummer:
4262739 A9MEM1541

EAN-kod: 3606480909160

Produktdata

Produktfamilj	Powerlogic
Produktnamn	PowerTag A9 M63
Typ Av Produkt Eller Komponent	Energisensor
Pol	3P + N
Maximal Ström [Imax]	63 A
[Ib] Grundström	10 A
Starting Current	40 mA
Mättad Ström	130 A
Specifik Produktanvändning	Kostnadsfördelning Lastövervakning Strömövervakning Larm överbelastning Energihantering
Produktkompatibilitet	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP modul EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Serie Kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti9 iC enkelanslutning
Typ Av Mätning	Spänning Aktiv energi Ström Aktiv effekt Effektfaktor
Noggrannhetsklass	Klass 1 ström överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 0,5 spänning överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 1 Aktiv effekt överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 1 effektfaktor överensstämmer med IEC 61557-12
Placering (Vid Montage)	Topp

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Montagefästen	På brytare
Produktdestination	Fördelningscentral
Ip-Kapslingsklass	Spänningsförlust med uppmätt ström vid spänningsförlust
Överföringsbärarmedium	Radiofrekvens 2,4...2,4835 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
Maximal Utsläppseffekt	10 mW

Teknisk data

Montagesätt	Med skruv (anslutningar)
Elektrisk Anslutning (Spänningsavkänning Och Strömförsörjning)	Kontaktdon tand
Tvärsnitt Kabel	1 solid kabel 1,5...16 mm ² 2 fåtrådig kabel 1,5...2,5 mm ² 2 solid kabel 1,5...2,5 mm ² 1 fåtrådig kabel 1,5...16 mm ²
Matningsspänning	220...240 V AC, +/- 20%, mellan fas och nolla 380...415 V AC, +/- 20%, mellan faser
Nätverksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Maximal Strömförbrukning	2 VA
Standarder	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Höjd	16,5 mm
Bredd	72 mm
Djup	43 mm
Produktens Vikt	35 g
Färg	Vit (RAL 9003)

Miljö

Kvalitetsmärkning	CE
Direktiv	2014/53 / EU - radioutrustning direktiv
Arbetshöjd Över Havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C
Överspänningskategori	III överensstämmer med IEC 61010-1
Mätningsskategorier	Kategori III överensstämmer med IEC 61010-2-030
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK05
Föroreningsgrad	3
Relativ Fuktighet	0...95 % vid 45 °C överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationsbeständighet	3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Industrial electromagnetic environment överensstämmer med IEC 61326-1 Radiated EMC överensstämmer med ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetisk emission överensstämmer med IEC 62311

Miljöegenskaper	Dammsäker klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3 Saltdimma klass 3C2 överensstämmer med IEC 60721-3-3 Inomhusbruk
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,000 cm
Förpackning 1 Bredd	6,000 cm
Förpackning 1 Djup	8,500 cm
Förpackning 1 Vikt	62,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	48
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	3,312 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut