

Produktdatablad

Specifikationer



Dvärgbrytare, Acti9 iC40N, 1 P+N, 10 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2

E-nummer:
2113807 A9P54610

EAN-kod: 3606481324603

Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti9 iC40
Typ Av Produkt Eller Komponent	Dvärgbrytare
Enhetens Korta Namn	iC40N
Enhetsapplikation	Distribution
Antal Poler	1P + N
Antal Skyddade Poler	1
Neutralledares Placering	Vänster
[In] Märkström	10 A
Typ Av Nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Brytförmåga	10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 230 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Kvalitetsmärkning	AENOR OVE IMQ RCM

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue Märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
Magnetisk Utlösningsnivå	5...10 x In överensstämmer med EN/IEC 60898-1 8 x In +/- 20% överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Ics] Servicebrytförmåga	6000 A 100 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1 7,5 kA 75 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Begränsningsklass	3 överensstämmer med EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspänning	400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering Trip indikering

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9Mm Modul	2
Höjd	85 mm
Bredd	18 mm
Djup	74 mm
Produktens Vikt	120 g
Färg	Vit
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	20000 cycles
Beskrivning Låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - Plintar	Tunnelplintar topp eller botten 1...10 mm² flexibel Tunnelplintar topp eller botten 1...16 mm² solid
Kabelns Skalllängd	14 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd	Separat block

Miljö

Standarder	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar	CE BV RINA DNV
Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Relativ Fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbetshöjd Över Havet	2000 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,8 cm
Förpackning 1 Bredd	7,4 cm
Förpackning 1 Djup	9,4 cm
Förpackning 1 Vikt	113,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	8,0 cm
Förpackning 2 Bredd	9,8 cm
Förpackning 2 Djup	22,5 cm

Förpackning 2 Vikt	1,419 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Förpackning 3 Höjd	30,0 cm
Förpackning 3 Bredd	30,0 cm
Förpackning 3 Djup	40,0 cm
Förpackning 3 Vikt	16,437 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder