

Produktdatablad

Specifikationer



Nätaggregat, Modicon Power Supplies, 100-240 V AC > 5 V DC, 3,6 A, 1-fas, normmontage

E-nummer:
5200465 ABLM1A05036

EAN-kod: 3606481500137

Produktdata

Produktområde	Modicon Power Supply
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömförsörjning
Strömförsörjningstyp	Reglerat omställningsläge
Variant Alternativ	Modular
Kapslingsmaterial	Plast
Nominal Input Voltage	100...240 V AC enfas 100...240 V AC fas till fas
Märkeffekt I W	18 W
Utgångsspänning	5 V DC
Strömförsörjning Utgångsström	3,6 A

Teknisk data

Ingångsspänningsgräns	90...264 V AC
Nominal Network Frequency	50...60 Hz
Network System Compatibility	TN TT IT
Maximal Läckström	0,25 mA 240 V AC
Ingång Skyddstyp	Integrerad säkring (ej utbyttbar) 3,15 A External protection (recommended) 20 A Curve B External protection (recommended) 20 A Curve C External protection (recommended) 4 A Curve B External protection (recommended) 4 A Curve C
Stötström	25 A vid 115 V 50 A vid 230 V
18 Mm Avstånd	0,48 at 115 V AC 0,38 at 230 V AC
Effektivitet	80 % vid 115 V AC 80 % vid 230 V AC
Output Voltage Adjustment	4.5...5.5 V
Förlusteffekt I W	4,5 W
Strömförbrukning	< 0.6 A 115 V AC < 0.4 A 230 V AC
Turn-On Time	< 2 s
Hålltid	> 20 ms 115 V AC > 60 ms 230 V AC
Startup With Capacitive Loads	3000 µF

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Resterande Rippel	< 100 mV
Mtbf - Medeltid Mellan Fel	2500000 h at 25 °C, full last 1000000 h at 55 °C, 80 % load
Skyddstyp Utgång	Mot överbelastning och kortslutning, skyddsteknologi: automatisk återställning Against over temperature, skyddsteknologi: manuell återställning Mot överspänning, skyddsteknologi: manuell återställning
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning: 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule för ingång/utgång Skruvanslutning: 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) med wire end ferrule för ingång/utgång
Line And Load Regulation	< 0.5 % network in line < 1 % network 0 to 100 % load
Status Lysdiod	1 LED (Grön) utgångsspänning
Djup	55,6 mm
Höjd	91 mm
Bredd	36 mm
Produktens Vikt	0,170 kg
Utgång Överkoppling	Seriell
Montagefästen	Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715 Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715 Skena dubbel-profil DIN Panelmontering
Matning	SELV överensstämmer med IEC 60950-1 SELV överensstämmer med IEC 60204-1 SELV överensstämmer med IEC 60364-4-41
Dielektrisk Styrka	3000 V AC ingång / utgång
Service Life	10 year(s)
Överspänningskategori	II

Miljö

Standarder	IEC 62368-1 EN/IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN/IEC 61204-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 Nr 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 EN/IEC 62368-1
Produktcertifieringar	CE CUL listad CUL erkänd RCM CB-schema EAC KC NEC: klass 2
Höjd Över Havet	< 2000 m overvoltage category III 2000 m...5000 m overvoltage category II
Chocktålighet	150 m/s² för 11 ms
Ip-Kapslingsklass	IP20

Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C utan störmnedklassning mounting position A < 2000 m 55...70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
Skyddsklass Mot Elektrisk Chock	Klass II without PE connection
Föroreningsgrad	2
Vibrationsbeständighet	3 mm (f= 2...9 Hz) överensstämmer med IEC 60721-3-3 10 m/s² (f= 9...200 Hz) överensstämmer med IEC 60721-3-3
Electromagnetic Immunity	Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (kontakt urladdad) conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (lufturladdning) conforming to IEC 61000-4-2 Elektromagnetiskt fältimmunitetstest - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Elektromagnetiskt fältimmunitetstest - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Elektromagnetiskt fältimmunitetstest - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immunitet mot snabba transienter - test level: 4 kV (på ingång-utgång) conforming to IEC 61000-4-4 Immunitet testat för spänningsspikar - test level: 4 kV (mellan kraftmatning och jord) conforming to IEC 61000-4-5 Immunitet testat för spänningsspikar - test level: 3 kV (mellan faser) conforming to IEC 61000-4-5 Immunitet mot ledningsbundna störningar - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Immunitet mot magnetfält - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Immunitet mot spänningsdippar - test level: 100 % (1 cykel) conforming to IEC 61000-4-11 Immunitet mot spänningsdippar - test level: 60 % (10 cykler) conforming to IEC 61000-4-11 Immunitet mot spänningsdippar - test level: 30 % (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11 Störande magnetfält conforming to EN 55016-2-3 Gränser för harmoniska strömutsläpp conforming to IEC 61000-3-2 conforming to EN 55016-1-2 conforming to EN 55016-2-1
Elektromagnetisk Emission	Ledningsbunden strålning överensstämmer med IEC 61000-6-3 Utstrålad strålning överensstämmer med IEC 61000-6-4

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,5 cm
Förpackning 1 Bredd	6,2 cm
Förpackning 1 Djup	11 cm
Förpackning 1 Vikt	173 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	29
Förpackning 2 Höjd	15 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	5,51 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	928
Förpackning 3 Höjd	75,0 cm
Förpackning 3 Bredd	120,0 cm
Förpackning 3 Djup	80,0 cm

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut


Dimensions Drawings

Electrical Safety

- If the unit is use in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- For means of disconnection a switch or circuit breaker, located near the product, must be included in the installation. A marking as disconnecting device for the product is required.
- The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit protective device up to 20A. This circuit breaker can be used as disconnecting device.
- The power supply is only suitable for audio, video, information, communication, industrial and control equipment.

Dimensions


Side and Rear View



Connections and Schema


Connections and Schema

Correct Parallel Connection



(1) : Load

Incorrect Parallel Connection



(1) : Load

ABLx1Axxxxx-1 = ABLx1Axxxxx-2


max 2 x ABLx1Axxxxx

$L1 = L2$

ΔV max 25 mV


$I_{Load} < 90\% \times I_{nom}$

Output Voltage Balancing



- (1) : R_{Load1}
- (2) : R_{Load2}
- $R_{\text{Load1}} = R_{\text{Load2}}$
- $I_1 = I_2 = \sim I_{\text{nom}}$

Series Connection



- (1) : V_{out1}
- (2) : V_{out2}
- (3) : $2 \times \text{Diode}, V_{\text{RRM}} > 2 \times V_{\text{out1/2}}, I_{\text{F}} > 2 \times I_{\text{nom1/2}}$
- (4) : $V_{\text{Load}} = 2 \times V_{\text{out}}$
- (5) : Load

Connections and Schema


		(1)		
		<40°C	<50°C	<70°C
ABLM1A24004		60°C	75°C	75°C
ABLM1A12010		60°C	75°C	90°C
ABLM1A24006		60°C	75°C	90°C
ABLM1A05036	Input	60°C	75°C	90°C
	Output	75°C	90°C	90°C
ABLM1A12021		60°C	75°C	90°C
ABLM1A24012		60°C	75°C	90°C
ABLM1A12042		60°C	75°C	90°C
ABLM1A24025		60°C	75°C	90°C

(1) : Ambient


Mounting and Clearance

Mounting


Mounting Position A



Mounting Position B




Incorrect Mounting



Performance Curves

Performance Curve



X : Ambient Temperature (°C)
Y : Percentage of Max Load (%)
1 : Mounting A & B, altitude 2000M
2 : Mounting A & B, altitude 5000M