



Samlingsskena, Linergy, 4 pol, 160A



E-nummer:
2296516 AK5JB1410

EAN-kod: 3389110588965

Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	HK
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skena
Enhetsapplikation	Distribution
Tap-Offs (18 Mm)	54
Svårdslängd	1100 mm
Bredd	1200 mm
Typ Av Nät	AC
[Ie] Märkdraftström	160 A vid 35 °C
Ue Märkspänning	400 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med IEC 60439-1 480 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med CSA 480 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med UL 600 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med CSA 600 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med UL 690 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med IEC 60439-1
Antal Ledare	4

Teknisk data

Skenbredd	45 mm
Bredd	81 mm
Djup	82 mm
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	600 V överensstämmer med CSA 600 V överensstämmer med UL 690 V överensstämmer med IEC 60439-1
Toppström	25 kA
I²T On Aktivering	10000000 A².s
Skyddstyp	AM säkringar In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A GF säkringar In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H effektbrytare In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H effektbrytare In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Anslutningar - Plintar	Kontaktidon 2,5...70 mm² flexibel med ändhylsa Kontaktidon 2,5...70 mm² solid
Åtdragningsmoment	10 N.m

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Montageposition	Vertikal använd ändstöd AK5BT01 till adapterplatta AK5PA Horisontell
Brandklass	V0 överensstämmer med UL 94
Produktens Vikt	2,1 kg

Miljö

Standarder	IEC 60439
Produktcertifieringar	UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA
Ip-Kapslingsklass	IPxx B överensstämmer med IEC 60529
Brandtålighet	850 °C överensstämmer med IEC 60695

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	10,800 cm
Förpackning 1 Bredd	11,000 cm
Förpackning 1 Djup	117,000 cm
Förpackning 1 Vikt	2,285 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	35
Förpackning 2 Höjd	75,000 cm
Förpackning 2 Bredd	80,000 cm
Förpackning 2 Djup	120,000 cm
Förpackning 2 Vikt	105,000 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder