




KR 4X2000AL lågkants T / TDB



KRA2000TD4B

EAN-kod: 3606480950995

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Produktnamn	KR
Typ Av Produkt Eller Komponent	T-stycke
Enhetens Korta Namn	KRA
Specifik Produktanvändning	Vatten och avlopp Bostäder och kontorsbyggnader Hälsovård Olja och gas Datacenter Gruvor och metall
Enhetsapplikation	Riktningsändring
Material	Aluminium
[Ie] Märkdraftström	2000 A vid 35 °C
Polarity	3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Typ Av Riktningsändring	riktning 1: lågkant till vinkelrät
Arbetsvinkeln	90 °
Earth Conductor	Standard jord
Short-Circuit Level	Standardversion

Teknisk data

Material Kåpa	Epoxiharts
Material I Anslutning	Förtent aluminium
Ue Märkspänning	1000 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	1000 V
[Icw] Märkkorttidsström	65 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	143 kA
Magnetfältet	22,1 mT
Gräns Kortslutningsström	4225000 kA².s
Maximalt Spänningsfall	<0,005 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0069 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0072 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0074 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Placering (Vid Montage)	Utomhus Inomhus

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	EAC ATEX CE
Standarder	IEC 61439-6
Dimensionstyp	Måttanpassad
Bredd	100 mm
Höjd	230 mm
Längd	riktning 1: 350...1150 mm riktning 3: 350...1150 mm riktning 2: 350...500 mm
Färg	Grå (RAL 7030)
Linjär Last	58 kg/m

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP68 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 conforming to IEC 62262
Föroreningsgrad	3
Brandtålighet	760 °C 180 min överensstämmer med IEC 60331-1
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (89 % av In) 45...50 °C (84 % av In) 50...55 °C (78 % av In)
Höjd Över Havet	1000 m 100 % av In (inomhus) 2000 m 99 % av In (inomhus) 3000 m 96 % av In (inomhus) 4000 m 90 % av In (inomhus) 1000 m 98 % av In (utomhus) 2000 m 94 % av In (utomhus) 3000 m 89 % av In (utomhus) 4000 m 83 % av In (utomhus)
Miljökaraktärisk	EMC direktivet överensstämmer med IEC 61439-6

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	50,0 cm
Förpackning 1 Bredd	75,0 cm
Förpackning 1 Djup	75,0 cm
Förpackning 1 Vikt	122,0 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut