



Easy UPS 3S, 30 kVA, 400 V, 3:3
UPS med interna batterier – 9
minuters drifttid

E-nummer:
5257218 E3SUPS30KHB1

Översikt

Presentation	Högeffektiv 3-fas-UPS med interna batterier som ger en drifttid på 9 minuter. UPS:en har avancerade produktfunktioner, konkurrenskraftiga specifikationer och robust elektrisk design, vilket gör affärskontinuiteten enkel i datacentret eller elrummet. UPS:en på 30 kVA är anmärkningsvärt enkel att installera, använda och underhålla, vilket passar perfekt för små och medelstora företag. Inkluderar dammfilter och kort behandlade enligt krav för tuffa miljöer.
Ledtid	Levereras vanligen inom 6 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	400 V 3 fas
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 fas
Other Output Voltage	380 V 415 V
Märkeffekt I W	30 kW
Märkeffekt I Va	30 kVA
Erhållen Utrustning	Dammfilter Installationshandbok

Batterier & drifttid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batterityp	VRLA
Batterispänning	240V
Maximal Kortslutningsström	10 kA
Installerade Batterier	2
Lediga Batterislitsar	2

Mått och vikt

Färg	Vit (RAL 9003)
Höjd	140 cm
Bredd	50 cm
Djup	96,9 cm
Produktens Vikt	584 kg
Usb-Kompatibel	Yes

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ingång

Maximal Strömstyrka In	55 A
Ineffekt Total Harmonisk Distortion	Mindre än 3% vid full last
Lasteffektfaktor	0.9 leder till 0.9 fördröjning
Input Power Factor At Full Load	0,99
Ingångsspänningsgräns	304...477 V
Nätfrekvens	45...65 Hz

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	30 kVA
Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	30 kW
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	50 Hz nätsynkroniserad 60 Hz nätsynkroniserad
Harmonisk Distorsion	Mindre än 3 %
Utspanning Thd	< 3% linear load
Utspanningstolerans	+/- 1.5 %
Ups Typ	Dubbel konvertering online
Tilläggsinformation	UPS weight does not include battery weight.

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE EAC RCM
-----------------------	------------------

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	0...3333 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...40 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	63 dBA
Värmeavgivning Under Drift	1410 W
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	164 cm
Förpackning 1 Bredd	111,4 cm
Förpackning 1 Djup	68,3 cm
Förpackning 1 Vikt	638 kg

Kontraktsgaranti

Garanti

1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut