

Produktdatablad

Specifikationer



Laddbox, EVlink laddbox Smart, 22 kW, 3-fas, 32 A, uttag-T2, RFID

E-nummer:

2451989

EVB1A22P2RI

! Utgår den: 1 juni 2024

! Service avslutas snart: 30 juli 2025

! Utgången

EAN-kod: 3606480935213

Produktdata

Produktfamilj	EVlink
Produktnamn	EVlink Smart laddbox
Typ Av Produkt Eller Komponent	Laddstation
Enhetens Korta Namn	EVB1
Stolpbeskrivning	3P + N för effektkrets 1P + N för effektkrets
Montagesätt	Väggmonterad Piedestalarmontering
Typ Av Erbjudande	Standard
Nominell Matningsspänning	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max Effekt	22 kW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Accesskontrollsystem	RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 14443 A och B RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 15693 RFID-kort RFID överensstämmer med ISO 14443-4 A

Teknisk data

Utagsnummer	1
Utgångstyp	Uttag T2 / silverpläterade kontakter höger
Jordningssystem	Kompatibel med IT-nät med extra isolationstransformator på nätaggregat TN-S TT
Antal Ingångar	6
Anslutningstyp	RS485 för mätning Modbus RJ45 3 för Ethernet LAN-anslutning
Ingångstyp	Binär för effektbegränsning slutande kontakt Binär för fördröjd laddning slutande kontakt
Manövertyp	Kan styras med fjärrkontroll Lamptryckknapp 1 flerfärgad, funktion: stopp/återstart
Lokal Indikering	LED 1 flerfärgad , funktion: statusindikering
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Konfiguration/Arkitektur	Clustered architecture Fristående
Drift Och Underhåll	Diagnosfunktioner Detaljerad laddningsinformation Laststyrning

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Webserver	Integrerad
Ethernetservice	Konfigurering via web-server
Höjd	480 mm
Bredd	331 mm
Djup	170 mm

Miljö

Standarder	IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Produktcertifieringar	CB CE RCM
Ip-Kapslingsklass	IP54 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur Vid Drift	-30...50 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...80 °C
Relativ Fuktighet	5...95 %
Produktens Vikt	6,2 kg
Färg	Vit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	27,000 cm
Förpackning 1 Bredd	40,000 cm
Förpackning 1 Djup	54,000 cm
Förpackning 1 Vikt	8,043 kg
Förpackningstyp 2	P06
Antal I Förpackning 2	4
Förpackning 2 Höjd	75,000 cm
Förpackning 2 Bredd	60,000 cm
Förpackning 2 Djup	80,000 cm
Förpackning 2 Vikt	43,040 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut