



EV Kontrollenhet för dynamisk lastbalansering, EcoStruxure™ EV Charging Expert, 15 laddstationer, variabelt värde

E-nummer: 2445547 HMIBSCEA53D1EDS

EAN-kod: 3606489943035

Produktdata

Produktfamilj	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnamn	EcoStruxure EV Charging Expert
Typ Av Produkt Eller Komponent	Styrenhet för elbilsladdning
Typ Av Installation	Inomhus

Teknisk data

Installerad Enhet	Modem 3G/4G (beställs separat) Mätare (beställs separat)
Serie Kompatibilitet	EVlink EVlink Smart laddbox EVlink EVlink Parkeringsladdare EVlink EVlink City
Enhetsapplikation	Att hantera den totala energin som tilldelas varje fordon
Montagesätt	Väggmonterad
Montagefästen	Skena
Montageposition	Horisontell/vertikal
Lasthantering	Dynamisk
Max Hanterade Laddningsstationer	15 laddningsstationer
Max Hanterade Laddningspunkter	30 laddningspoäng
Max Nb För Zonnivåer	2
Max Nb För Zoner	2
Funktionsval	Utan prioriterad laddningsprofil Med inställningar för användningstid
Kommunikationsinterface	Ethernet RJ45 för att ansluta enheten till laddstationen Ethernet RJ45 Cat.6 för att ansluta enheten till laddstationen Modem för att ansluta enheten till det centrala styrsystemet
Kommunikationsservice	Webbserver för OCPP 1.6 Via Modem
Ocpp-Version	JSON
[Us] Driftspänning	12...24 V DC
Effektförbrukning I W	16 W
Ingångstyp	Energimätare
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Ledningsbundna och strålade störningar klass A överensstämmer med EN 55022
Höjd	150 mm
Bredd	157 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Djup	46 mm
Produktens Vikt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktcertifieringar	CE EAC RCM
Målgrupp (Land)	Alla
Service	Kommersiell serviceplan0...50 °C

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP40
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...50 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Arbetshöjd Över Havet	0...2000 m
Relativ Fuktighet	10...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,5 cm
Förpackning 1 Bredd	22,0 cm
Förpackning 1 Djup	32,5 cm
Förpackning 1 Vikt	1,408 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	9,244 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut