



Digital Multimeter, Thorsman, CAT III, 300 V

E-nummer:  
4201771IMT23102

EAN-kod: 3606481275639

Produktdata

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktfamilj                  | Thorsman           |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Digital multimeter |
| Matning                        | batteri 9 V        |

Teknisk data

|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displaytyp           | Backlit monochrome STN LCD                                                                                                                                                                                                         |
| Typ Av Inställning   | Manuell                                                                                                                                                                                                                            |
| Signalfunktion       | Låg batterinivå av visuell                                                                                                                                                                                                         |
| Tillgänglig Funktion | AC detektering i realtid<br>Separat utrustningskontroll<br>Data-pausläge<br>Spänningsdetektering utan kontakt                                                                                                                      |
| Skyddstyp            | Säkring                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ Av Mätning       | Motstånd: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm<br>Batterispänning: 1.5/9 V/12 V<br>Kontinuitet: < 100 Ohm<br>Spänning DC: 0.2/2/20/200/300 V<br>Spänning AC: 0.2/2/20/200/300 V<br>Ström DC: 20 mA/200 mA/10 A<br>Temperatur: 0...1000 °C |
| Mätningskategori     | Kategori III 300 V                                                                                                                                                                                                                 |
| Språk                | Svenska<br>Finska<br>Danska<br>Norska<br>Engelska                                                                                                                                                                                  |
| Höjd                 | 165 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Bredd                | 85 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Djup                 | 39 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Vikt                 | 290 g med batteri                                                                                                                                                                                                                  |

Miljö

|            |           |
|------------|-----------|
| Standarder | IEC 61010 |
|------------|-----------|

Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal I Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 Höjd    | 4,500 cm |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Förpackning 1 Bredd          | 17,000 cm |
| Förpackning 1 Djup           | 26,500 cm |
| Förpackning 1 Vikt           | 437,000 g |
| Förpackningstyp 2            | BB1       |
| Antal I Förpackning 2        | 10        |
| Förpackning 2 Höjd           | 19,500 cm |
| Förpackning 2 Bredd          | 26,000 cm |
| Förpackning 2 Djup           | 39,500 cm |
| Förpackning 2 Vikt           | 4,661 kg  |
| Förpackningstyp 3            | S04       |
| Number Of Units In Package 3 | 20        |
| Förpackning 3 Höjd           | 30,000 cm |
| Förpackning 3 Bredd          | 40,000 cm |
| Förpackning 3 Djup           | 60,000 cm |
| Förpackning 3 Vikt           | 10,060 kg |

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

## Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Kompatibel](#)  
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)