



KR 5X4000AL högkants T / TCA

KRA4000TC5A

EAN-kod: 3606480949708

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Produktnamn	KR
Typ Av Produkt Eller Komponent	T-stycke
Enhetens Korta Namn	KRA
Specifik Produktanvändning	Vatten och avlopp Bostäder och kontorsbyggnader Gruvor och metall Olja och gas Datacenter Hälsovård
Enhetsapplikation	Riktningsändring
Material	Aluminium
[Ie] Märkdraftström	4000 A vid 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Typ Av Riktningsändring	riktning 1: högkant till vinkelrät
Arbetsvinkeln	90 °
Earth Conductor	Standard jord
Short-Circuit Level	Standardversion

Teknisk data

Material Kåpa	Epoxiharts
Material I Anslutning	Förtent aluminium
Ue Märkspänning	1000 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	1000 V
[Icw] Märkkorttidsström	100 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	220 kA
Magnetfältet	44,03 mT
Gräns Kortslutningsström	10000000 kA².s
Maximalt Spänningsfall	<0,0026 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0043 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0048 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,005 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Placering (Vid Montage)	Utomhus Inomhus

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	CE EAC ATEX
Standarder	IEC 61439-6
Dimensionstyp	Fast
Bredd	120 mm
Höjd	460 mm
Längd	riktning 1: 500 mm riktning 3: 500 mm riktning 2: 500 mm
Färg	Grå (RAL 7030)
Linjär Last	137 kg/m

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP68 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 conforming to IEC 62262
Föroreningsgrad	3
Brandtålighet	760 °C 180 min överensstämmer med IEC 60331-1
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (89 % av In) 45...50 °C (84 % av In) 50...55 °C (78 % av In)
Höjd Över Havet	1000 m 100 % av In (inomhus) 2000 m 99 % av In (inomhus) 3000 m 96 % av In (inomhus) 4000 m 90 % av In (inomhus) 1000 m 98 % av In (utomhus) 2000 m 94 % av In (utomhus) 3000 m 89 % av In (utomhus) 4000 m 83 % av In (utomhus)
Miljökaraktärisk	EMC direktivet överensstämmer med IEC 61439-6

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	48,0 cm
Förpackning 1 Bredd	49,0 cm
Förpackning 1 Djup	50,0 cm
Förpackning 1 Vikt	216,0 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut