


Produktdatablad

Specifikationer



Inmatningsgaffel, Canalis KTA, 800 A, N7

KTA0800ER37

EAN-kod: 3606485019758

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Produktnamn	KT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Hödkant skena
Enhetens Korta Namn	KTA
Enhetsapplikation	Längd matning
Matning	Ställverk Oljeisolerad transformatorer
Material	Aluminium
[Ie] Märkdraftström	800 A vid 35 °C
Neutralledares Placering	Höger
Earth Conductor	Standard jord
Short-Circuit Level	Standardversion
Tillgänglig Utrustning	Skenelement

Teknisk data

Material Kåpa	Polyester film
Material I Anslutning	Koppar
Ue Märkspänning	1000 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	1000 V
[Icw] Märkkortidsström	31 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	64 kA
Magnetfältet	0,4 µT
Gräns Kortslutningsström	961000 kA².s
Thdi	0...15 % 800 A 15...33 % 1000 A 33...100 % 1250 A
Maximalt Spänningsfall	<0,0083 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0081 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0076 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0069 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Montagesätt	Med skruv
Montagefästen	Plåt
Polarity	3L + PE

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Uttag	0
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Dimensionstyp	Måttanpassad
Djup	200 mm
Höjd	230 mm
Längd	riktning 1: 235...734 mm
Färg	Vit (RAL 9001)
Linjär Last	12 kg/m

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (90 % av In) 50...55 °C (86 % av In)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	23,0 cm
Förpackning 1 Bredd	95,0 cm
Förpackning 1 Djup	140,0 cm
Förpackning 1 Vikt	29,0 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut