



Inmatningsgaffel, Canalis KTA, 1250 A, N3, PER

KTA1250ER53

EAN-kod: 3606485210568

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Produktnamn	KT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Hökant vinkel
Enhetens Korta Namn	KTA
Enhetsapplikation	Längd matning
Matning	Oljeisolerad transformatorer Ställverk
Material	Aluminium
[Ie] Märkdraftström	1250 A vid 35 °C
Neutralledares Placering	Ned
Typ Av Riktningsändring	riktning 1: hökant till vänster
Earth Conductor	Förstärkt
Short-Circuit Level	Standardversion
Tillgänglig Utrustning	Skenelement

Teknisk data

Material Kåpa	Polyester film
Material I Anslutning	Koppar
Ue Märkspänning	1000 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	1000 V
[Icw] Märkkorttidsström	50 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	110 kA
Magnetfältet	0,75 µT
Gräns Kortslutningsström	2500000 kA².s
Thdi	0...15 % 1250 A 15...33 % 1600 A 33...100 % 2000 A
Maximalt Spänningsfall	<0,0049 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,005 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0047 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0043 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Montagesätt	Med skruv
Montagefästen	Plåt

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Polarity	3L + N + PER
Antal Uttag	0
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Dimensionstyp	Måttanpassad
Anslutningsavstånd	80...250 mm
Djup	230 mm
Höjd	riktning 1: 200...534 mm
Längd	riktning 2: 300 mm
Färg	Vit (RAL 9001)
Linjär Last	18 kg/m

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (90 % av In) 50...55 °C (86 % av In)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	23,0 cm
Förpackning 1 Bredd	77,5 cm
Förpackning 1 Djup	55,0 cm
Förpackning 1 Vikt	26,4 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut