



PacDrive3 LMC600-99 axisanslutningskit CAN OM-C +1x RT-Ethernet OM-NE

LMC600CBI10000

! Utgått den: 30 sep. 2021

! Service avslutas snart: 31 dec. 2027

! Utgången

EAN-kod: 3606485305912

Produktdata

Produktområde	PacDrive 3
Typ Av Produkt Eller Komponent	Servostyrning

Teknisk data

Produktkompatibilitet	LMC600
Antal Axlar	99
Diskret Ingångsnummer	20 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1 4 för interrupt ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1 16 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital Ingångsspänning	20...33 V 0...6 V
Digital Ingångsspänningstyp	DC
Analoga Ingångar	2
Analog Ingång	Ingång analogt spänningsvärde: - 10...10 V Ingång analogt strömvärde: - 20...20 mA
Analog Ingångsupplösning	12 bits
Diskret Ingångsström	5 mA för digital ingång 5 mA för interrupt ingång 5 mA för avkänningsingång
Ingångsimpedans	100000 Ohm för analog ingång 500 Ohm
Filtrering Av Antistuds	1 ms eller 5 ms programmerbar digital ingång 100 µs avkänningsingång 0.1 ms eller 1 ms programmerbar interrupt ingång
Digitala Utgångar	16 digital utgång 2 analog utgång
Digital Ström Utgång	250 mA för digital utgång
Maximal Läckström	0,4 mA
Maximalt Antal I/O-Moduler	2
[Us] Matningsspänning	24 V DC
Effektförbrukning I W	36 W
Minnestyp	RAM DDR2 512 MB NVRAM 256 kB

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Programmeringsspråk	FBD (function block diagram) LD (ladder) IL (instruction list) ST (structured text) CFC (continuous function chart) SFC (sequential function chart)
Integrerad Anslutningstyp	Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol Sercos Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP CAN port 1, connector SUB-D 9 for protocol CANopen USB port 1, connector USB typ A Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol RT-Ethernet (real-time) Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol PacNet Port 1, connector SUB-D 9 for protocol Profibus DP COM1 serieport 1, connector SUB-D 9 for protocol RS232 COM2 serieport 1, connector SUB-D 9 for protocol RS422/RS485 Port 1, connector SUB-D 9 för master encoder
Matning	Kraftmatning: 24 VDC, <1 A
Bredd	100 mm
Höjd	310 mm
Djup	243 mm
Produktens Vikt	3,5 kg

Miljö

Standarder	CSA C22.2 Nr 274 CSA C22.2 EN/IEC 61131-2 UL 508C
Produktcertifieringar	cULus CE CSA EAC
Omgivningstemperatur Vid Drift	5...55 °C
Relativ Fuktighet	5...95 % utan kondensering
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Föreningensgrad	2 överensstämmer med IEC 61131-2
Vibrationsbeständighet	3.5 mm vid 5...8,4 Hz 10 m/s² vid 8,4...150 Hz
Chocktålighet	150 m/s² för 6 ms överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 (drift)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	25,0 cm
Förpackning 1 Bredd	18,6 cm
Förpackning 1 Djup	55,0 cm
Förpackning 1 Vikt	5,56 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Pvc-Fri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut