

Produktdatablad

Specifikationer



Dvärgbrytare, Multi9 C60BPR, 1 P, 4 A, Z-kurva, kabelskoanslutning, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489

E-nummer:
2113347 M9F54104

! Utgången

! Utgått den: 31 juli 2023

EAN-kod: 3606481170675

Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Produktnamn	Multi 9 C60
Typ Av Produkt Eller Komponent	Dvärgbrytare
Enhetens Korta Namn	C60BPR
Enhetsapplikation	Distribution
Antal Poler	1P
Antal Skyddade Poler	1
[In] Märkström	4 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Typ Av Nät	AC DC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	Z
Brytförmåga	3 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60 V DC 3 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC 10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC 20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 60 V DC 10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 277 V AC 14 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC 14 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 120 V AC 10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 60 V DC 10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 277 V AC 14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 240 V AC 14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 120 V AC 10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 60 V DC
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Standarder	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Produktcertifieringar	IEC CCC CSA UL

Teknisk data

Ue Märkspänning	240 V AC 50/60 Hz 415 v AC 50/60 Hz 60 V DC
-----------------	---

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Magnetisk Utlösningssnivå	3 x In +/- 20% AC 4.2 x In +/- 20% DC
[Ics] Servicebrytförmåga	2,25 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 2,25 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC 7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC 15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 60 V DC 15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
[Ui] Isolationsspänning	500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9Mm Modul	2
Höjd	127 mm
Bredd	18 mm
Djup	72 mm
Färg	Grå
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	10000 cycles
Förberedd För Hänglås	Låsbar med hänglås
Anslutningar - Plintar	Ringterminal (topp eller botten)
Åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd	Utan

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbetshöjd Över Havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	-30...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,5 cm
Förpackning 1 Bredd	1,8 cm
Förpackning 1 Djup	12,7 cm
Förpackning 1 Vikt	145 g

Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	8 cm
Förpackning 2 Bredd	22 cm
Förpackning 2 Djup	13,2 cm
Förpackning 2 Vikt	1,815 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	96
Förpackning 3 Höjd	30 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	15,233 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder