



## Vinkel 3200A högkant PER

KTA3200LC5E

EAN-kod: 3606480848902

### Produktdata

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktfamilj                  | Canalis                        |
| Produktnamn                    | KT                             |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Elbow                          |
| Skena Beskrivning              | Standard                       |
| Enhetens Korta Namn            | KTA                            |
| Enhetsapplikation              | Riktningssändring              |
| Material                       | Aluminium                      |
| [Ie] Märkdraftström            | 3200 A vid 35 °C               |
| Polarity                       | 3L + N + PER                   |
| Typ Av Riktningssändring       | riktning 1: högkant till uppåt |
| Arbetsvinkeln                  | 90 °                           |
| Earth Conductor                | Förstärkt                      |
| Short-Circuit Level            | Standardversion                |
| Tillgänglig Utrustning         | Skenelement<br>Skarvblock      |

### Teknisk data

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Kåpa            | Polyester film                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material I Anslutning    | Koppar                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ue Märkspänning          | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nätverksfrekvens         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Isolationsspänning  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] Märkkorttidsström  | 86 kA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ipk] Tillåten Stötström | 189 kA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magnetfältet             | 2,1 µT                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gräns Kortslutningsström | 7396000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thdi                     | 0...15 % 3200 A<br>15...33 % 4000 A                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maximalt Spänningsfall   | <0,0018 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd<br><0,0019 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd<br><0,0018 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd<br><0,0017 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd |
| Neutralledares Placering | Höger                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Standarder    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                            |
| Dimensionstyp | Måttanpassad                                          |
| Bredd         | 140 mm                                                |
| Djup          | 324 mm                                                |
| Höjd          | 324 mm                                                |
| Längd         | riktning 1: 401...620 mm<br>riktning 2: 401...1400 mm |
| Färg          | Vit (RAL 9001)                                        |
| Linjär Last   | 37 kg/m                                               |

## Miljö

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip-Kapslingsklass | IP55 överensstämmer med IEC 60529                                                                                                   |
| Ik-Skyddsgrad     | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                        |
| Derating Factor   | 0...35 °C (100 % av In)<br>35...40 °C (97 % of In)<br>40...45 °C (93 % av In)<br>45...50 °C (90 % av In)<br>50...55 °C (86 % av In) |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal I Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 Höjd    | 14,0 cm   |
| Förpackning 1 Bredd   | 140,0 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 140,0 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 97,566 kg |

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation   [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                            |
| Eu RoHS-Direktiv     | Överensstämmer med undantag                                                                                                  |
| RoHS-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.               |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                           |
| Weee                 | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                                |