

Produktdatablad

Specifikationer



Kylaggregat 1kW 230V sidmont

E-nummer:
2501146 NSYCU1K

⚠ Utgått den: 31 dec. 2023

EAN-kod: 3606480620805

⚠ Kommer att utgå

Översikt

Ledtid Levereras normal inom 4 veckor

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	CU
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kylaggregat
Mounting Type	Sida
Installation	Inomhus sida
Produktdestination	Till kapsling
Montagesätt	Med skruv
Supply Voltage	230 V AC vid 50/60 Hz, 1 fas
Rated Power	1000 W
Kylningseffekt	1000 W 50/60 Hz L35-L35 790 W 50/60 Hz L35-L50

Teknisk data

Höjd	783 mm
Bredd	348 mm
Djup	215 mm
[In] Märkström	3 A
Stötström	10,5 A
Effektförbrukning I W	570 W vid 50/60 Hz, L35-L35 650 W vid 50/60 Hz, L35-L50
Energieffektivitet Förhållande	1,8
Manövertyp	Elektronisk kontroll
Temperaturinställningsområde	20...55 °C vid 50 Hz 20...50 °C vid 60 Hz
Omgivningstemperatur Vid Drift	20...46 °C inuti kapslingen: 55 °C maximal: 20...55 °C vid 50 Hz utanför kapslingen: 20...50 °C vid 60 Hz utanför kapslingen:
Noise Level	65 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
Tryck	25 bar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Flow Rate	Intern krets: 330 m3/h vid 50/60 Hz Extern krets: 570 m3/h vid 50/60 Hz
Produktens Vikt	28 kg
Typ Av Kylningsgas	R134a (0,23 kg)
Type Of Filter	Valfri kretsfilter extern
Skyddstyp	Termiskt skydd: T 6 A Korttidsskydd (magnetiskt):
Material	Stål
Färg	Grå (RAL 7035)

Miljö

Produktcertifieringar	CE
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/42 / EG - maskiner 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
Standarder	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60204-1
Ip-Kapslingsklass	IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529 IP34 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	33,0 cm
Förpackning 1 Bredd	40,0 cm
Förpackning 1 Djup	85,5 cm
Förpackning 1 Vikt	31,0 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	103,0 cm
Förpackning 2 Bredd	80,0 cm
Förpackning 2 Djup	120,0 cm
Förpackning 2 Vikt	211,0 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut