

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS SRT 2,2kVA,
torn, 230V, LCD, in: (1) C20, ut:
(8) C13, (2) C19

E-nummer:
5256958

SRT2200XLI

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt I W	1980 W
Märkeffekt I Va	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Kabellängd	2,44 m
Antal Kablar	1
Erhållen Utrustning	Cd med programvara Landsspecifik löstagbar strömkabel Dokumentations-CD Installationshandbok Borttagbara stödfötter USB-kabel Garantikort

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batterityp	Blybatteri
Installerade Batterier	1
Lediga Batterislitsar	0
Normal Återuppladdningstid	3 h
Antal Utbytesbatterier	1
Batterispänning	72V

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Batteriladdningsström (Watt)	122 W rated
Batteri Livslängd	3...5 year(s)
Ersättningsbatteri	APCRBC141 
Förlängd Reservtid	1

Allmänt

Ups Typ	Dubbel konvertering online
Product Web Sub-Family	High density
Antal Effektmodul	1400
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0
Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Överflödig	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	43,2 cm
Bredd	8,5 cm
Djup	58,4 cm
Produktens Vikt	25 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	Lower
Montagesätt	Rack-mounted with kit
Två Stolpar Montering	0
Usb-Kompatibel	Yes
Montageposition	Vertikal

Ingång

Nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	100...275 V justerbar (halv belastning)

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	2200 VA
Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	1980 W
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Wave Type	Sinusvåg
Harmonisk Distorsion	Lägre än 2%
Toppfaktor	3:1
Bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE
Märkning	CE-märke
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...45 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	55 dBA
Värmeavgivning Under Drift	703 Btu/h
Ip-Kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Lediga Platser	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (Epo)	Ja

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	340 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	24,6 cm
Förpackning 1 Bredd	81 cm
Förpackning 1 Djup	59,9 cm
Förpackning 1 Vikt	30,84 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)