



Power interface modul, TeSys Ö
island, AC1 15A, AC3 9A, 4kW

E-nummer:
3230163 TPRPM009

EAN-kod: 3606489832841

Produktdata

Produktområde	Tesys
Produktnamn	TeSys island
Enhetens Korta Namn	TPRPM
Typ Av Produkt Eller Komponent	Power module
Produktbeskrivning	Power module connected to an automation controller through a bus coupler Operational only when connected to a bus coupler
Tillgänglig Funktion	Upstream voltage presence detection Electronic thermal overload protection Monitoring of currents Control of third party power devices when associated to TPRDG IO module
Produktkompatibilitet	TPRBC busskopplare TPRDG digital IO module TPRAN analog IO module
Pol Beskrivning	3P
Motoreffekt Kw	2,2 kW at 230 V AC 50 Hz 4 kW at 380...415 V AC 50 Hz 4 kW at 440 V AC 50 Hz 5,5 kW at 500 V AC 50 Hz 5,5 kW at 690 V AC 50 Hz
Motor Power Hp (Ui / Csa)	0,33 hp at 120 V AC 60 Hz for 1 fas motors 1 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 fas motors 2 hp at 208 V AC 60 Hz for 3 fas motors 2 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 fas motors 5 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 fas motors 7,5 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 fas motors
Ue Märkspänning	<= 690 V AC 47...63 Hz
[Ie] Märkdriftström	9 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3 15 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1 15 A (at <50 °C) AC-3e
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	15 A (at 50 °C)
[Ui] Isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 600 V överensstämmer med UL 60947-4-1 600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV
Överspänningskategori	III
Termiskt Överströmsrelä, Inställningsområde	0,18...9 A
Termisk Överbelastningsklass	Klass 5...30
Återställning	Remotely or automatically
[Uc] Manöverspänning	24 V DC supplied by the bus coupler
Strömförbrukning	60 mA

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förlusteffekt I W	0,6 W vid Ie AC-3
-------------------	-------------------

Teknisk data

Skyddstyp	Termiskt överbelastningsskydd Motor overheat Överström Undercurrent Jam Lång start Stall Rapid cycle lockout Fasbortfall Rapid restart lockout Phase reversal Fasobalans Phase sequence Ground current
Monitoring Type	Time device ON Number of faults Number of device power cycles Medelström Iavg Medelspänning Vavg Max current Imax Max voltage Vmax
Lokal Indikering	1 LED (grön/röd)DS (device status): 1 LED (grön/röd)LS (load status):
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertifieringar	CCC CSA EAC UL
Montagesätt	Horisontella och vertikala (35 mm symmetrisk DIN-skena)
Anslutningar - Plintar	Skruvklämmor 1 kabel (kablar) 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)solid Skruvklämmor 2 kabel (kablar) 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)solid Skruvklämmor 1 kabel (kablar) 1,5...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flexibel utan ändhylsa Skruvklämmor 2 kabel (kablar) 1,5...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flexibel utan ändhylsa Skruvklämmor 1 kabel (kablar) 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flexibel med ändhylsa Skruvklämmor 2 kabel (kablar) 1...2,5 mm² (AWG 16...AWG 14)flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment	1,7 N.m - med skruvmejsel plan Ø 6 mm 1,7 N.m - med skruvmejsel Philips nr 2
Bredd	45 mm
Höjd	121 mm
Djup	115 mm
Produktens Vikt	0,255 kg

Miljö

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...50 °C utan nedklassning 50...60 °C nedstämpling ström
Relativ Fuktighet	5...95 %
Höjd Över Havet	0...2000 m utan nedklassning
Ip-Kapslingsklass	IP20
Föroreningsgrad	2

Skyddsbehandling	TC
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med UL 94 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1 650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-12
Chocktålighet	15 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet	1.5 mm peak till peak (f= 3...13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Elektrostatisk urladdning immunitet test, nivå 3, 8 kV luft, 6 kV kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Radiated RF field immunity test, nivå 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Fast transient immunity test, nivå 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Immunitet testat för spänningsspikar (differentialläge), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Immunitet testat för spänningsspikar (normalläge), nivå 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Conducted RF disturbance immunity test, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,000 cm
Förpackning 1 Bredd	12,500 cm
Förpackning 1 Djup	13,000 cm
Förpackning 1 Vikt	304,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	14
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	4,541 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut