



Hängmanöverdon Harmony XAC, pistolgrepp, 2 knappar

E-nummer:
3740510 XACA205

EAN-kod: 3389110645026

Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Hängmanöverdon
Enhetens Korta Namn	XACA pistolgrepp

Teknisk data

Typ Av Tryckknappslåda	Dubbelisolerad
Kapslingsmaterial	Polypropylen
Manövertyp	Intuitiv
Elektrisk Kretstyp	Styrkrets
Kapslingstyp	Komplett klar att använda
Tryckknappslåda Applikation	Tvåhastighetsmotorer
Komposition Tryckknappslåda	2 tryckknappar
Typ Av Kontrollknapp	Första tryckknappen 1 NC + 1 NO öka, långsamt Andra tryckknappen 1 NC + 1 NO minska, långsamt
Produktkompatibilitet	ZB2BE102 + ZB2BE101 för varje riktning
Mekanisk Förregling	Med mekanisk förregling
Färg På Tryckknappslåda	Gul
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm ² med eller utan ändhylsa Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm ² med eller utan ändhylsa
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60204-32
Produktcertifieringar	UL CSA
Skyddsbehandling	TH
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK08 conforming to EN 50102
Mekanisk Livslängd	1000000 cycles

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kabelingång	Gummigenomföring med valbar kabelarea 7...15 mm
Kontakt Kodbeteckning	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Termisk Ström I Kapsling	10 A
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Stötspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kontakter Drift	Långsambrytande
Maximal Resistans Mellan Anslutningar	25 MOhm
Manövreringskraft	13...15 N
Kortslutningsskydd	10 A säkringsskydd av kassett typ gG
Märkdrift Effekt I W	40 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 120 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 48 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(11-12)NC (13-14)NO
Uttagsmärkning	(11-12)NC (13-14)NO
Produktens Vikt	0,3 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,300 cm
Förpackning 1 Bredd	9,600 cm
Förpackning 1 Djup	29,100 cm
Förpackning 1 Vikt	282,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	15
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	4,718 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	120
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	60,000 cm
Förpackning 3 Djup	80,000 cm
Förpackning 3 Vikt	48,404 kg

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation


Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Dimensions Drawings


Dimensions



(1) Internal Ø

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor




Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40