

Produktdatablad

Specifikationer



Lamptryckknapp, Harmony XB7, plast, Ø22, röd, förhöjd, tryck-tryck funktion, 1xNO, LED, 230 V AC

E-nummer:
3737059 XB7NJ04M1

EAN-kod: 3606480470448

Produktdata

Produktområde	Harmony XB7
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lamptryckknapp
Enhetens Korta Namn	XB7
Montagediameter	22 mm
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	10
Ip-Kapslingsklass	IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529 IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
Form På Signalenhetens Huvud	Rund
Typ Av Manöverdon	Tryck och tryck för att släppa
Manöverdon Profil	Förhöjd röd, omärkt
Manöver Extra Information	Med vanlig lins
Kontaktbestyckning	1 NO
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Ljuskälla	LED
Lampotyp	Inbyggd LED
[Us] Matningsspänning	230 V AC vid 50/60 Hz
Produktbeskrivning	Monlitisk produkt

Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	57,5 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(13-14)NO
Produktens Vikt	0,023 kg
Apparatmontage	Fästhåll - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med IEC 60947-1
Fästcentrum	>= 30 x 40 mm (stödpanelen) Metall - tjocklek: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (stödpanelen) Plast - tjocklek: 2...6 mm
Montering	Anslutningsmutter under huvud: 2...2,4 N.m
Kontakter Drift	Långsambrytande
Positiv Öppning	Med (bara brytande)
Mekanisk Livslängd	300000 cycles

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ Av Skruv	Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Kortslutningsskydd	4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] Isolationsspänning	250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] Märkdirftström	0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk Tillförlitlighet Iec 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ vid 17 V och 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
Signaltyp	Fast
Gränser Matningsspänning	195...264 V AC
Strömförbrukning	22...27 mA
Livslängd	70000 h vid märkspänning och 25 °C

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Nema Kapslingsklass	NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
Standarder	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CCC GOST
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration
Elektromagnetisk Emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6 cm
Förpackning 1 Bredd	3,2 cm
Förpackning 1 Djup	3,2 cm

Förpackning 1 Vikt	25 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	13 cm
Förpackning 2 Bredd	3 cm
Förpackning 2 Djup	12 cm
Förpackning 2 Vikt	250 g
Förpackningstyp 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Förpackning 3 Höjd	15 cm
Förpackning 3 Bredd	15 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	2,725 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)


Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Illuminated Pushbutton

Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema

Wiring

