



Kontaktblock 240VAC 3A XAC 2sl

XENC1131

EAN-kod: 3389110643046

Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kontaktblock
Komponentnamn	XENC
Elektrisk Kretstyp	Styrkrets
Kontaktblock Applikation	Enkel hastighet
Typ Av Kontaktblock	Singel
Typ Av Manöverdon	Återfjädring
Produktkompatibilitet	XACB XACM
Mekanisk Förregling	Utan mekanisk förregling
Kontaktbestyckning	2 NO
Blockmontering	Frontmontage
Kontakter Drift	Långsambrytande

Teknisk data

Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm ² med eller utan ändhylsa Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm ² med eller utan ändhylsa
Mekanisk Livslängd	1000000 cycles
Kontakt Kodbeteckning	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] Konventionell Termisk Ström Monterad I Kapsling	10 A
[Ui] Isolationsspänning	500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Maximal Resistans Mellan Anslutningar	25 MOhm
Kortslutningsskydd	10 A säkringsskydd av kassett typ gG
Märkdirft Effekt I W	42 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 120 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 45 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 48 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 60 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Märkdirift Effekt I Va	140 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda) 385 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 48 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda) 455 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 230 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda) 525 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 127 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda)
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(23-24)NO (13-14)NO
Uttagsmärkning	(13-14)NO (11-12)NC
Produktens Vikt	0,02 kg

Miljö

Standarder	CSA C22.2 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,4 cm
Förpackning 1 Bredd	5,1 cm
Förpackning 1 Djup	9,7 cm
Förpackning 1 Vikt	29,0 g
Förpackningstyp 2	S01
Antal I Förpackning 2	40
Förpackning 2 Höjd	15,0 cm
Förpackning 2 Bredd	15,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	1,35 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-deklaration](#)


Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.


Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Mounting



Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	385	525	455

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	60	45	42