



Dvärgbrytare, Multi9 C60BPR, 2 P, 63 A, D-kurva, kabelskoanslutning, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL489

E-nummer:
2113329 M9F53263

! Utgången

! Utgått den: 7 dec. 2021

EAN-kod: 3606481171306

Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Produktnamn	Multi 9 C60
Typ Av Produkt Eller Komponent	Dvärgbrytare
Enhetens Korta Namn	C60BPR
Enhetsapplikation	Distribution
Antal Poler	2P
Antal Skyddade Poler	2
[In] Märkström	63 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Typ Av Nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	D
Brytförmåga	6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 440 V AC 10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC 20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC 10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC 10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 240 V AC
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Standarder	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Produktcertifieringar	IEC CCC CSA UL

Teknisk data

Ue Märkspänning	240 V AC 50/60 Hz 415 v AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetisk Utlösningsnivå	12 x In +/- 20% AC

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

[Ics] Servicebrytförmåga	4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC 15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
[Ui] Isolationsspänning	500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9Mm Modul	4
Höjd	127 mm
Bredd	36 mm
Djup	72 mm
Färg	Grå
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	10000 cycles
Förberedd För Hänglås	Låsbar med hänglås
Anslutningar - Plintar	Ringterminal (topp eller botten)
Åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd	Utan

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbetshöjd Över Havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	-30...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,6 cm
Förpackning 1 Bredd	7,5 cm
Förpackning 1 Djup	12,7 cm
Förpackning 1 Vikt	319 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
	Halogenfri Produkt	
Reach-Förordning	REACH-Deklaration	
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag	
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	