

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A

28910

Cena* brez DDV-ja: 108,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Compact
Ime Izdelka	Compact INS
Izdelek Ali Sestavni Del	Ločilno stikalo
Opis Polov	3P
Tip Omrežja	AC DC
Omrežna Frekvenca	50/60 Hz
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V 2 pola v seriji AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V 2 pola v seriji AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 125 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola v seriji DC-23A: 125 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pola v seriji
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	8 kV
[Ith] Konvencionalni Prostožračni Toplotni Tok	125 A pri60 °C
[Icm] Nazivni Kratkostični Priklonni Tok	154 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz 20 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna Operativna Napetost	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Primerno Za Izolativnost	Da
Indikacija Položaja Kontakta	Da
Vidna Prekinitev	Ne
Stopnja Onesnaženosti	3

Komplementarno

Tip Krmiljenja	Vrtljivja ročica
Barva Ročaja	Črna
Montažni Način	Pritrjen
Montažna Podpora	DIN letev Plošča
Povezava Navzgor	Spredaj

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Povezava Navzdol	Spredej
Največja Moč	AC-23: 55 kW pri440 V AC 50/60 Hz AC-23: 37 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 55 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 75 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 75 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivno Delovanje	Neprekinjeno
Prekinitveni Razred Obratovanja	Razred 120 - 60%
Dimenzije Ohišja Za Ithe	260 mm x 160 mm x 55 mm
[Icw] Dovoljen Kratkotrajen Nazivni Tok	0,01 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3 1,23 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3 3,175 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3 5,5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska Vzdržljivost	15000 ciklov
Električna Vzdržljivost	AC-22A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pola v seriji AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC 50/60 Hz 2 pola v seriji DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC 50/60 Hz 2 pola v seriji AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz 2 pola v seriji
Priključni Raster	30 mm
Višina	100 mm
Širina	135 mm
Globina	62,5 mm
Teža Izdelka	0,8 kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certifikati Izdelkov	CCC KEMA-KEUR
Ip Stopnja Zaščite	IP40 v skladu s/zIEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK07 conforming to EN 50102
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	13,400 cm
Paket 1 Širina	11,400 cm
Paket 1 Dolžina	15,500 cm
Paket 1 Teža	1,022 kg
Embalažna Enota Paketa 2	S03
Število Enot V Paketu 2	10

Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	10,680 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	80
Paket 3 Višina	43,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	97,000 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe