

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 50 A, Icu 25 kA, magn., stand.

GV4L50B6

Opustitev izdelka: 13. mar. 2024

Cena* brez DDV-ja: 279,00 EUR

Opustitev izdelka

Glavno

Serijska Izdelka	TeSys GV4
Skupina Izdelkov	TeSys Deca TeSys Deca
Kratko Ime Naprave	GV4L
Ime Izdelka	TeSys GV4 TeSys Deca
Izdelek Ali Sestavni Del	Motorni odklopnik
Aplikacija Naprave	Zaščita motorja
Tehnologija Zaščitne Enote	Magnetno Elektronski

Komplementarno

Opis Polov	3P
Kategorija Uporabe	Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2 AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
Operativni Položaj	Katerikoli položaj
Moč Motorja Kw	11 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz 15 kW pri500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz 15 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz 22 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz 22 kW pri500 V AC 50/60 Hz 30 kW pri500 V AC 50/60 Hz 22 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz 30 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz 37 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz 45 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
Izklopna Zmogljivost	50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 25 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 20 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 10 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip Krmiljenja	Vrtljiva ročica
[In] Nazivni Tok	50 A
Magnetni Izklopni Tok	300...700 A
[Ue] Nazivna Operativna Napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ith] Konvencionalni Prostozačni Toplotni Tok	115 A v skladu s/zIEC 60947-4-1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Maksimalna Izguba Moči Na Pol	6,1 W
Mehanska Vzdržljivost	40000 ciklov
Električna Vzdržljivost	20000 ciklov zaAC-3 pri440 V In/2 10000 ciklov zaAC-3 pri440 V In
Maksimalna Operativna Stopnja	25 cik/h
Nazivno Delovanje	Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
Priključni Raster	27 mm Brez razdelilnikov 35 mm Z razdelilniki
Povezave - Terminali	Obročni čepni terminali
Zatezni Moment	9 N.m za kabel16...95 mm² 5 N.m za kabel1,5...10 mm²
Mehanska Robustnost	Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6 Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6 Šoki: 15 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Višina	155 mm
Širina	81 mm
Globina	165 mm
Teža Izdelka	1,65 kg
Barva	Siva (RAL 7016)
Primerno Za Izolativnost	Da v skladu s/zIEC 60947-1

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2
Certifikati Izdelkov	IEC CCC EAC EU-RO MR
Podnebne Vzdržljivosti	v skladu s/zIACS E10
Ik Stopnja Zaščite	IK07 v skladu s/zIEC 62262
Stopnja Onesnaženosti	3
Ip Stopnja Zaščite	IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-50...85 °C
Požarna Odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Nadmorska Višina Delovanja	5000 m
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	21 cm
Paket 1 Širina	10,5 cm
Paket 1 Dolžina	22 cm
Paket 1 Teža	1,636 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Brez Pvc
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe