

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Oh. var. loč. st.,Fupact ISFT160,
160A, DIN NH00,3 p., m. h. pl.,
2,5-95mm² k.k.

LV480802

Cena* brez DDV-ja: 53,70 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	FuPacT
Ime Izdelka	Fupact ISFT
Kratko Ime Naprave	ISFT160
Izdelek Ali Sestavni Del	Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija Naprave	Zaščita, spremljanje in nadzor opreme Distribucija
Funkcija Signalizacije	Monitor ločenih varovalk
Opis Polov	3P
Število Nosilcev Varovalk	3
Tip Varovalke	DIN
Velikost Varovalke	NH00
Primerno Za Izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Vidna Prekinitev	Da
Indikacija Položaja Kontakta	Da
[Ith] Konvencionalni Prostožračni Toplotni Tok	160 A 40 °C) 12 W
[Ithe] Konvencionalni Zaprti/ Notranji Toplotni Tok	160 A 40 °C 12 W
Maksimalna Izguba Moči Na Pol	15 W
[Ue] Nazivna Operativna Napetost	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	8 kV
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	AC-21B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz DC-21B: 160 A at 220 V DC (3 poli v seriji) DC-21B: 125 A at 440 V DC (3 poli v seriji) DC-22B: 160 A at 220 V DC (3 poli v seriji)

Komplementarno

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

[Iq] Breaking Capacity With Fuses (Ka Rms)	80 kA 415 V AC) 80 kA 500 V AC) 25 kA 690 V AC)
[Icw] Dovoljen Kratkotrajen Nazivni Tok	5 kA 1 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	7,65 kA 690 V
Nazivno Delovanje	Neprekinjeno
Tip Krmiljenja	Ročica varovalčnih nosilcev
Zagotovitev Zaklepanja	Svinčeni pečat
Montažni Položaj	Vertikalno Horizontalno
Montažni Način	Pritrjen
Montažna Podpora	Montažna plošča Zbiralke
Lokacija Montaže	Vzporedna
Premik Kontakta	Enojni izklop
Mehanska Vzdržljivost	1600 ciklov
Električna Vzdržljivost	AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
Povezave - Terminali	Vijačni priključki Dovod 160 A 2,5...95 mm² Vijačni priključki Odvod 160 A 2,5...95 mm²
Zatezni Moment	12 N.m zaTerminal
Širina	106 mm
Višina	206 mm
Globina	80 mm
Teža Izdelka	0,6 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati Izdelkov	CE CCC EAC

Okolje

Razred Zaščite Pred Električnim Udarom	Prednja plošča razreda II
Ip Stopnja Zaščite	IP3x Spredaj: conforming to IEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK07 v skladu s/zEN 50102
Stopnja Onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60947
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-20...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	15,4 cm
Paket 1 Širina	12,3 cm

Paket 1 Dolžina	24,7 cm
Paket 1 Teža	915 g
Embalažna Enota Paketa 2	S04
Število Enot V Paketu 2	10
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	40 cm
Paket 2 Dolžina	60 cm
Paket 2 Teža	9,984 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	120
Paket 3 Višina	105 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dolžina	120 cm
Paket 3 Teža	131,808 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.