

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Klimatska naprava ClimaSys za na stran omare - 2000 W pri 400 V

NSYCU2K3P4

Opustitev izdelka: 15. jan. 2024

Cena* brez DDV-ja: 3.854,00 EUR

Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	ClimaSys
Ime Izdelka	CU
Izdelek Ali Sestavni Del	Hladilna enota
Tip Namestitve	Stran
Installation	Notranja Stran
Destinacija Izdelka	Za omaro
Montažni Način	Z vijaki
Supply Voltage	400 V AC pri50/60 Hz, 3 faze
Rated Power	2000 W
Hlajenje	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1510 W 50/60 Hz L35-L50

Komplementarno

Višina	999 mm
Širina	405 mm
Globina	237 mm
[In] Nazivni Tok	2,5 A
Vklopni Tok	10 A
Poraba Energije V W	970 W 50/60 Hz, L35-L35 1150 W 50/60 Hz, L35-L50
Razmerje Energetske Učinkovitosti	2,1
Tip Krmiljenja	Elektronski krmilnik
Območje Nastavitve Temperature	20...50 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	V omari: 20...46 °C Zunaj omare: 20...50 °C Maksimum: 55 °C
Noise Level	65 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
Tlak	25 bar
Flow Rate	Notranji tokokrog 860 m3/h 50/60 Hz Zunanji tokokrog 1050 m3/h 50/60 Hz
Teža Izdelka	54 kg
Tip Hladilnega Plina	R134a 0,59 kg)

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Type Of Filter	Opcijski filter zunanjega tokokroga
Tip Zaščite	Toplotna zaščita T 6 A Zaščita kratkega stika (magnetna)
Material	Jeklo
Barva	Siva (RAL 7035)

Okolje

Certifikati Izdelkov	CE
Direktive	2004/108/ES - elektromagnetna združljivost 2006/42/EC - stroji 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
Standardi	EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1
Ip Stopnja Zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529 (Na notranjem vezju) IP34 v skladu s/zIEC 60529 (Na zunanjem tokokrogu)

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	23,7 cm
Paket 1 Širina	40,5 cm
Paket 1 Dolžina	99,9 cm
Paket 1 Teža	54,0 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	5
Paket 2 Višina	126,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	293,0 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe