



APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 230 V nätverkskort

SRT3000RMXLI-NC

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt I W	2700 W
Märkeffekt I Va	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Antal Rackenhet	2HE
Kabellängd	2,44 m
Antal Kablar	1
Erhållen Utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Nätverksstyrkort Fästen för rackmontering Stödskenor för rackmontering USB-kabel Garantikort

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batterityp	Blybatteri
Installerade Batterier	1
Normal Återuppladdningstid	3 h
Antal Utbytesbatterier	1
Batterispänning	96 V

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Batteriladdningsström (Watt)	168 W rated
Batteri Livslängd	3...5 year(s)
Ersättningsbatteri	APCRBC152 
Förlängd Reservtid	1

Allmänt

Ups Typ	Dubbel konvertering online
Product Web Sub-Family	High density
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0
Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Överflödig	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	8,5 cm
Bredd	43,2 cm
Djup	63,5 cm
Produktens Vikt	31,3 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	Lower
Montagesätt	Rack-mounted
Två Stolpar Montering	0
Usb-Kompatibel	Yes
Montageposition	Horisontell

Ingång

Nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	100...275 V justerbar (halv belastning)

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	3000 VA
Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	2700 W
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Wave Type	Sinusvåg
Harmonisk Distorsion	Lägre än 2%
Toppfaktor	3:1
Bypasstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE
Märkning	CE-märke
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...45 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	55 dBA
Värmeavgivning Under Drift	703 Btu/h
Ip-Kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Lediga Platser	0
Förinstallerade Smartslot-Kort	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (Epo)	Ja

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	340 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	24,6 cm
Förpackning 1 Bredd	87,1 cm
Förpackning 1 Djup	59,9 cm
Förpackning 1 Vikt	39,92 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- ✓

Energieffektiv Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ✓

Blyfri
- ✓

Kvikksilverfri
- ✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut