



Easy UPS 1-fas on-line SRVS
utökad drifttid 1000 VA 230 V med
externt batteripaket

E-nummer:
5257284 SRVS1KIL

! Utgått den: 21 mars 2023

! Utgången

Översikt

Presentation	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt I W	800 W
Märkeffekt I Va	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13
Kabellängd	1,52 m
Antal Kablar	1
Provided Equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko kraftkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 kraftkabel 1 USB-kabel 1 RS-232-konfigurationskabel 1 external battery pack 1 battery cable 1 användarmanual

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batterityp	Blybatteri
Batterispänning	36V
Installerade Batterier	0
Lediga Batterislitsar	0
Normal Återuppladdningstid	4,5 h

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Batteri Livslängd	3...5 year(s)
Batteriladdningsström (Watt)	175 W rated

Allmänt

Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0
Överflödig	No

Mått och vikt

Färg	Svart (RAL 7010)
Höjd	23,8 cm
Bredd	29 cm
Djup	40 cm
Produktens Vikt	24 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Usb-Kompatibel	Yes
Montageposition	Vertikal

Ingång

Ingångsspänningsgräns	110...285 V half load 160...280 V full last
Ingång Skyddstyp	Effektbrytare och säkring
Nätfrekvens	40–70 Hz automatisk avkänning

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	1000 VA
Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	800 W
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Överföringstid	Typiskt värde 4ms
Ups Typ	Dubbel konvertering online
Wave Type	Sinusvåg
Effektivitet	88 % (full last)
Tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
Bypasstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Toppfaktor	3:1

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	0...3000 m
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...50 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0...15000 m
Ljudnivå	50 dBA
Värmeavgivning Under Drift	372 Btu/h
Ip-Kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Lediga Platser	1
Alarmfunktion	Flerfunktionskonsol för status och styrning

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	600 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	2
Förpackning 1 Höjd	35,5 cm
Förpackning 1 Bredd	47 cm
Förpackning 1 Djup	52,5 cm
Förpackning 1 Vikt	26,7 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvikksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut