



Nätverkskabel koppar, Actassi,
Kopparkabel inomhus, enkel, CCA,
Kat 6A, U/FTP, 4x2, 550 MHZ, 500
M, blå

E-nummer:
4933675VDICC62X218

EAN-kod: 3606481551429

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kopparkabel
Kabelpaketering	Trumma av 500 m
Färg	Blå
Typ Av Skärmning	U/FTP

Teknisk data

Typ Av Kabel	4 par kablar
Nätverkskategori	6A
Remote Powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Typ Av Kommunikationsnätverk	10GBASE-T
Near End Crosstalk [Next]	Garanterad: 54,8 dB vid 500 MHz Typisk: 34,8 dB
Koppling Dämpning	>= 55 dB från 30...100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100...1000 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
Överföringsimpedans	<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2) <= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Ingångsimpedans	100 Ohm
Maximal Slingmotstånd	152,2 Ohm per 1000 m
Delningsklass	Klass C överensstämmer med EN 50174-2
Maximum Resistance Unbalance	2 %
Dragkraft	120 N
Böjradie	8 x totala diametern min böjnings radie vid installation: 4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
Material	Solidledare: ledare PE (polyeten): trådisolering Aluminium/polyester: folieskärm Förtennad koppar: drain wire PE (polyeten): mantel
Europaklass	Cca s1 d1 a1
Nominell Hastighet Nvp	76 %
Linear Conductor Resistance	76,1 mΩ/m
Awg Ledardiameter	AWG 23
Värmevärde	626 MJ/km

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ytterdiameter Kabel	8,1 mm
Kabellängd	500 m
Kabelvikt	56 kg / 1 km

Miljö

Temperaturområde Installation	0...50 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Flamskydd	LSFRZH
Standarder	ISO_IEC_11801:ed. 3 prestanda: EN_50173-1 prestanda: EN 50174-1 prestanda: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda: IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda: EN 50288-10-1 prestanda: ISO/IEC 14763-2 installationstandard: EN 50174-2 installationstandard: IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper: IEC 60332-3C brandmotstånd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser: IEC_61034 rökutveckling:

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	40,000 cm
Förpackning 1 Bredd	36,000 cm
Förpackning 1 Djup	40,000 cm
Förpackning 1 Vikt	62,100 g
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	18
Förpackning 2 Höjd	50,000 cm
Förpackning 2 Bredd	80,000 cm
Förpackning 2 Djup	120,000 cm
Förpackning 2 Vikt	1,189 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder