



Tryckknappslåda, Harmony XALD/
K, gul, plast, text EMERGENCY
STOP, röd svamptrycke Ø40 mm,
vridåterställning, 1 NO+2 NC

E-nummer:
3730184 XALK178GTH29

EAN-kod: 3389110959314

Produktdata

Produktområde	Harmony XALK
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett tryckknappslåda
Enhetens Korta Namn	XALK
Produktdestination	För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Tryckknappslåda Applikation	Nödstoppsfunktion
Färg På Kapslingens Bottendel	Ljusgrå (RAL 7035)
Färg På Lock	Gul (RAL 1021)
Material	Polykarbonat
Manöverdon Profil	1 svamptryckknapp
Manöverdon Beskrivning	Röd "STOP" 1 NO + 2 NC
Återställning	Vridåterställning
Tryckknappslåda Sammansättning	1 svamptryckknapp Ø 40 mm, röd 1 NO + 2 NC EMERGENCY STOP markering
Plats För Märkning	Märkning på lådan
Kontakter Drift	Långsambrytande

Teknisk data

Kabelingång	1 knock-out för kabelingång 0...14 mm 2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0...12 mm
Produktens Vikt	0,194 kg
Motstånd Mot Högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Positiv Öppning	Med överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörelse	1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd) 2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd) 4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft	44 N NC + NO ändra elektriskt tillstånd
Mekanisk Livslängd	300000 cycles
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmelse med EN/IEC 60947-1 Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmelse med EN/IEC 60947-1
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmelse med EN/IEC 60947-1
Typ Av Skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Material I Anslutning	Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd	10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Ie] Märkdraftström	3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk Tillförlitlighet Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ vid 5 V, 1 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ vid 17 V, 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Ik-Skyddsgrad	IK03 conforming to EN 50102
Standarder	JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 12...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,0 cm

Förpackning 1 Bredd	7,2 cm
Förpackning 1 Djup	9,8 cm
Förpackning 1 Vikt	178,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	40
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	7,567 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15