



závesný ovládač XAC-A pištoľová
rukoväť - 2 tlačidlá 1 núdzové
zastavenie

XACA2074

! Ukončené dňa: 6. 9. 2022

! Ukončené

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XAC
Typ Produktu Alebo Komponentu	Závěsný ovladač
Skrátený Názov Zariadenia	pažba pro XACA

Doplňky

Typ Ovladače	Dvojité izolovaný
Materiál Rozvádzača	Polypropylen
Typ Kontroly	Intuitivní
Typ Elektrického Obvodu	Control circuit
Typ Rozvaděče	Zkompletovaný, připravený k použití
Provedení Ovladače	Řízení 2rychlostního motoru zvedáku
Složení Ovladače	2 tlačítka + 1 nouzový vypínač
Typ Ovládacího Tlačítka	Tlačítko nouzového zastavení Ø 30 mm 1 V provedení vypnutí První tlačítko 2 Z (2 krokový) raise, slow-fast Druhé tlačítko 2 Z (2 krokový) lower, slow-fast
Kompatibilita	ZB2BE102 pro nouzové zastavení ZB2BE101 + ZB2BE201 pro všechny směry
Mechanické Blokování	S mechanickým blokováním
Barva Ovladače	Žlutá
Přípojení - Svorky	Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
Štandardy	CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60947-5-5
Certifikácia Výrobkov	UL CSA
Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Odolnosť Proti Vibráciám	15 gn (f= 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnosť Proti Otřesům	100 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
Kategorie Přepětí	Třída II vyhovuje IEC 61140

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Stupeň Krytia Ip	IP65 vyhovuje IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK08 conforming to EN 50102
Mechanická Trvanlivost	1000000 cykly
Kabelová Průchodka	Pryžový návlak s odstupňovaným vstupem 7...15 mm
Označení Kontaktů	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Jmenovitý Tepelný Proud	10 A
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	600 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV vyhovuje IEC 60947-1
Funkce Kontaktů	Závisle spínající Stupňovitě
Maximum Resistance Across Terminals	25 mOhm
Ovládací Síla	13...15 N
Zkratová Ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
Jmen. Prac. Výkon (W)	40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 120 V, koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 48 V, koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 24 V, koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Popis Svorek Iso Č.°1	(23-24)NO_CL (13-14)NO
Popis Svorek Iso Č.°2	(11-12)NC
Označenie Svoriek	(11-12) V (13-14) Z
Čistá Hmotnosť	0,36 kg

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	7,300 cm
Šírka Balenia 1	10,100 cm
Dĺžka Balenia 1	30,800 cm
Package 1 Weight	364,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Počet Výrobkov V Balení 2	15
Výška Balenia 2	30,000 cm
Šírka Balenia 2	30,000 cm
Dĺžka Balenia 2	40,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	5,950 kg
Typ Balenia 3	P06
Počet Výrobkov V Balení 3	120
Výška Balenia 3	75,000 cm
Šírka Balenia 3	60,000 cm

Dížka Balenia 3	80,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	58,124 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓


Informácie O Výnimke Zo Smernice [Áno](#)
Rohs

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie

Dimensions Drawings


Dimensions



(1) With trigger action latching Ø 30 mm / 1.18 in. Emergency stop.
(2) Internal Ø

Connections and Schema

Control of 2-Speed Reversing Motor




Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40