

Produktový list

Špecifikácie



biela polozostava objímky s integ. LED 24V

ZB4BVB14

! Ukončené dňa: 1. 10. 2020

! Ukončené

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XB4
Typ Produktu Alebo Komponentu	Kompletní tělo/sestava světelného bloku
Skrátený Názov Zariadenia	ZB4
Materiál Objímky	Zamak
Predaj V Nedeliteľnom Množstvé	1
Pripojení - Svorky	Zásuvný konektor
Světelný Zdroj	Chráněná LED
Patice Žárovky	Integrovaná LED
Barva Světelného Zdroje	Bílá
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	24 V AC/DC při 50/60 Hz

Doplňky

Cad Celková Šířka	30 mm
Cad Celková Výška	47 mm
Cad Celková Hloubka	37 mm
Popis Svorek Iso Č.°1	(X1-X2)PL
Čistá Hmotnosť	0,053 kg
[Ui] Menovité Izolačné Napätie	250 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV vyhovuje IEC 60947-1
Typ Signalizácie	Stabilný
Meze Napájeciho Napětí	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Spotreba Prúdu	18 mA
Životnosť	100000 h při jmenovitém napětí a 25 °C
Odolnosť Proti Přepětí	1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5

Prostředí

Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-40...70 °C

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I vyhovuje IEC 60536
Štandardy	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certifikácia Výrobkov	UL listed CSA
Odolnosť Proti Vibráciám	5 gn (f= 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
Odolnosť Proti Rychlým Přechodům	2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
Odolnosť Proti Elektromag. Polím	10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
Odolnosť Proti Elektrostatickému Výboji	6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-2-6 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-2-6
Elmag. Vyzařování	Třída B vyhovuje IEC 55011

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3,4 cm
Šírka Balenia 1	5,4 cm
Dĺžka Balenia 1	5,7 cm
Package 1 Weight	52 g

Záruční lhůta

Záruka	18 months
---------------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť


 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	