



Radio eXLhoist starkit XARS8D18H

E-nummer: 3730257 XARSK8D18H

! Utgått den: 6 maj 2021

EAN-kod: 3606480662423

! Utgången

Produktdata

Produktområde	Harmony eXLhoist
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kontrollstation
Enhetens Korta Namn	XARS
Typ Av Tryckknappslåda	Trådlös
Specifik Produktanvändning	Materialhantering Hissapplikationer
Antal Kanaler	50
Montage Manöverlåda	Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/kategori 2) överensstämmer med EN/IEC 62061 Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/kategori 2) överensstämmer med EN/ISO 13849-1 Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/kategori 4) överensstämmer med EN/IEC 62061 Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/kategori 4) överensstämmer med EN/ISO 13849-1 Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med EN/IEC 62061 Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med EN/ISO 13849-1 Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med EN/IEC 62061 Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med EN/ISO 13849-1

Teknisk data

Kit Består Av	Basstation Kabel Axelbälte Konfigureringsmjukvara Fjärrstyrning
Detekteringsområde	100 m i fri luft
Typ Av Kontakt	Industrial socket
Kabelingång	Kabeltätning
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös: Bluetooth låg energi
Sändningsfrekvens	2,4 GHz

Miljö

Radioavtal	ARIB RSS FCC ANATEL SRRC ICASA
------------	---

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Relativ Fuktighet	0...95 % vid -20...45 °C lagring
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 4 kV klass B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2 Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 8 kV klass B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2 Tålighet mot utstrålade elektromagnetiska fält - test level: 10 V/m klass B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	EN/IEC 60204-1 säkerhet EN/ISO 13849-1 säkerhet EN/IEC 62061 säkerhet EN/IEC 61508 säkerhet EN/ISO 13850 säkerhet EN/IEC 60204-32 hissapplikationer EN 13557 hissapplikationer EN 12077-2 hissapplikationer EN 15011 hissapplikationer EN 14439 hissapplikationer EN 14492 hissapplikationer ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ARIB STD-T81 radio
Produktocertifieringar	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	20,0 cm
Förpackning 1 Bredd	28,5 cm
Förpackning 1 Djup	30,5 cm
Förpackning 1 Vikt	3,089 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	2
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	7,131 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda



Kvicksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

Ja

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)