



Nödstopp, Harmony XB4,
komplett, metall, Ø40 mm,
svamptrycke, röd, tryck/vrid
funktion, 2xNC

E-nummer:
3732617 XB4BS8444

EAN-kod: 3389110959000

Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ Av Produkt Eller Komponent	Nödstoppknapp Tryckknapp för maskinstopp
Enhetens Korta Namn	XB4
Material Frontring	Kromaterad metall
Material Montagehållare	Zamak
Montagediameter	22,5 mm
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	1
Form På Signalenhetens Huvud	Rund
Typ Av Manöverdon	Trigger action och mekanisk låsning
Typ Av Huvud	Standard
Återställning	Vridåterställning
Manöverdon Profil	Svamp Ø 40 mm röd, omärkt
Kontakter Drift	Långsambrytande
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1 Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1

Teknisk data

Höjd	47 mm
Bredd	40 mm
Djup	82 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(21-22)NC
Produktens Vikt	0,13 kg
Motstånd Mot Högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Användning Kontakter	Standardkontakter
Positiv Öppning	Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörelse	1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd) 4,3 mm (total rörelse)
Mekanisk Livslängd	300000 cycles
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ Av Skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Material I Anslutning	Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd	10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] Isolationsspänning	600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] Märkdriftström	3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1 1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk Tillförlitlighet Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Ik-Skyddsgrad	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 ISO 13850 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	LROS (Lloyds register of shipping) BV GL DNV CSA UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,700 cm
Förpackning 1 Bredd	5,500 cm
Förpackning 1 Djup	9,400 cm
Förpackning 1 Vikt	133,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	80
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	11,113 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	640
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	60,000 cm
Förpackning 3 Djup	80,000 cm
Förpackning 3 Vikt	99,964 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri


✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	