Produktový list

Špecifikácie

červená polozostava objímky s BA9s LED žiarovka 110...120V 1Z+1V

ZB4BW03D45

Ukončené dňa: 3. 12. 2020

Ukončené

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XB4
Typ Produktu Alebo Komponentu	Kompletní tělo/sestava kontaktu a světelný blok
Skrátený Názov Zariadenia	ZB4
Materiál Objímky	Zamak
Predaj V Nedeliteľnom Množstvé	1
Typ Hlavy	Standard
Typ A Zloženie Kontaktu	1 Z + 1 V
Funkce Kontaktu	Závisle spínající
Připojení - Svorky	Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje EN 60947-1 Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN 60947-1
Světelný Zdroj	LED
Patice Žárovky	BA 9s
Napájení Světelného Bloku	Integrovaným transformátorem 1,2 VA 6 V
Barva Světelného Zdroje	Červená
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	110...120 V AC při 50/60 Hz

Doplňky

Cad Celková Šířka	30 mm
Cad Celková Výška	47 mm
Popis Svorek Iso Č.°1	(11-12)NC
Čistá Hmotnosť	0,151 kg
Použití Kontaktů	Standardní
Nucené Vypnutí	Ano vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. K
Provozní Zdvih	1,5 mm (V, změna elektrického stavu) 2,6 mm (Z, změna elektrického stavu) 4,3 mm (celkový zdvih)
Ovládací Síla	2 N V, změna elektrického stavu 2,3 N Z, změna elektrického stavu
Provozní Moment	0,05 N.m Z, změna elektrického stavu
Mechanická Trvanlivosť	5000000 cykly
Kroutící Moment	0,8…1,2 N.m vyhovuje EN 60947-1

Vyhlásenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Tvar Hlavy Šroubu	Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
Materiál Kontaktu	Stříbrná slitina (Ag/Ni)
Zkratová Ochrana	10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud	10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Menovité Izolačné Napätie	600 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje EN 60947-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV vyhovuje EN 60947-1
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	3 A při 240 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 6 A při 120 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 1,2 A při 600 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
Elektrická Životnost	1000000 cykly, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cykly, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cykly, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cykly, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C 1000000 cykly, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 dod. C
Elektrická Spolehlivost Iec 60947-5-4	Λ < 10exp(-6) při 5 V a 1 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) při 17 V a 5 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
Typ Signalizácie	Stabilný

Prostředí

Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40…70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-40…70 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I vyhovuje IEC 60536
Štandardy	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certifikácia Výrobkov	DNV BV LROS (Lloyds register of shipping) GL UL listed CSA
Odolnost Proti Vibracím	5 gn (f= 2…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO_2.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >

Priehľadnosť RoHS/REACh

Výkonnosť v oblasti blahobytu

Neobsahuje Ortuť	
Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs	Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACh
Smernica Eú Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	

(1) Diameter on finished panel or support
(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)
(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.
(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.